



RoHS



**特长** 超小型  $\phi 6$  按钮开关

- 1袋5个装。
- 每个附带黑、红、绿3种颜色钮帽。

c-UL CSA

Delivery 交货期

发货日期	
1~5袋	次日 (当日)
6袋~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order 订货范例

型号
MPB6-12A-5P

订购单位	袋
每包数量	5个装

**即时报价** 询价请详参 0208 <http://cn.misumi-ec.com> Web报价 米思米报价 百度一下 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn Fax报价 | 021-6710-8687

型号	安装孔尺寸	电路	机能动作	端子编号		接线方式	单价折扣率			
				按钮不按时	按钮按下时		1~4袋	5~9袋	10~14袋	15袋以上
MPB6-12M-5P	$\phi 6$	单极双投	ON-(ON)	自复式	ON 1-3	ON 1-2	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
MPB6-12A-5P			ON-ON	自锁式	ON 2-3	ON 2-1				
MPB6-22M-5P		2极双投	ON-(ON)	自复式	ON 1-3 4-6	ON 1-2 4-5				

### 详细规格

型号	额定使用电压	使用电流	使用温度范围	接触电阻 DC2-4V	绝缘电阻	耐电压 1分钟	耐久性 (万次以上)	重量 (g)
MPB6-12A-5P MPB6-12M-5P MPB6-22M-5P	DC28V	1A	-30°C~+85°C	10m $\Omega$ max	1G $\Omega$ 以上	1500V	5	5~7
	AC120V	1A						

Example 使用范例



开关按钮·指示灯  
蜂鸣器·开关盒  
Switches·Indicators

急停按钮  
按钮  
选择开关  
钥匙开关  
指示灯  
金属指示灯  
金属按钮  
滑动开关  
拨动开关  
船型开关  
波段开关  
脚踏开关  
其它开关

