

1个起售

库存

RoHS

IP40 CE CCC

Delivery 交货期

特长 **小型LED指示灯**
 ● LED额定电压AC/DC24V。
 ● 一体式和分离式2种触头结构产品。

1个起接受订购!
发货日期
 1~5个 **次日** (当日)
 6个~ **另定**
 17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order 订货范例

类型	颜色
YML16C-C3AD24L3A	R
↓	
型号	
YML16C-C3AD24L3A-R	

开关按钮·指示灯
蜂鸣器·开关盒
Switches · Indicators

急停按钮
按钮
选择开关
钥匙开关
指示灯
金属指示灯

即时报价 询价请详参 0208 **Web报价** 米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com> **E-mail报价** elcs@misumi.sh.cn **Fax报价** 021-6710-8687

类型	颜色	安装孔尺寸	形状	触头结构	接线方式	防护等级	单价折扣率			
							1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
YML16C-C1AD24L3A	R 红 G 绿 Y 黄 B 蓝	$\phi 16$	圆形	一体	焊接端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
YML16C-S1AD24L3A			方形							
YML16C-R1AD24L3A			长方形							
YML16C-C1AD24L4B			圆形	分离	焊接座					
YML16C-S1AD24L4B			方形							
YML16C-R1AD24L4B			长方形							
YML16C-C3AD24L3A	R 红	$\phi 16$	超短圆突形	一体	焊接端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
YML16C-C3AD24L4A			圆突形							
YML16C-C2AD24L3C			圆平形	M3.5 螺钉 端子						
YML16C-C1AD24B4C			闪光型							

详细规格

型号	额定绝缘电压	指示灯额定电压	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压	LED寿命	耐电压 AC1分钟 (V)		
								带电部与地线之间	带电部与非带电部之间	重量约 (g)
YML16C-*1AD24L3A-* YML16C-*1AD24L4B-*	AC250V	AC/DC24V	-25℃~+55℃	100M Ω 以上	DC-13	DC24V	40000h	2000	-	7~8
YML16C-C*AD24L*-* YML16C-C1AD24B4C-R			-25℃~+60℃	5M Ω 以上			30000h	2500	-	22

关联产品

开关盒 铝制小型盒 P.1171	开关盒 钢制中型盒 P.1173	开关盒 $\phi 16$ 塑料制开关盒 P.1174
-------------------------	-------------------------	------------------------------------

2013.11
▼
2014.10

