

1个起售

库存

RoHS



YMZ16C-C1A-2



YMZ16C-S1A-2



YMZ16C-R1A-2



YMZ16C-C1AD24C-2



YMZ22C-C1AD24C-2



MB-YD2



YMZ22C-C3AD24C-2



YMZ30C-C3AD24C-2

20 CAD
可从网页下载

IP40 CE CCC

Delivery
交货期

特长 经济型无LED蜂鸣器

- $\phi 16 \sim \phi 30$ 安装孔径。
- 一体式设计, 经济实用。
- 有螺钉端子和焊接2种接线方式。

1个起接受订购!

发货日期

1~5个 次日(当日)
6个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order
订货范例

型号

MB-YD2

*型号命名规则请参考 1052。

即时报价 询价请详参
0208Web报价
24小时米思米报价 百度一下
http://cn.misumi-ec.comE-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
Fax报价 | 021-6710-8687

型号	安装孔尺寸	操作部尺寸	形状	蜂鸣音	声压	触头结构	接线方式	防护等级	单价折扣率			
									1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
YMZ16C-C1A-2	$\phi 16$	$\phi 18$	圆形	连续音 啞---	75dB(1m)	一体	焊接	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
YMZ16C-S1A-2		$\square 18$	正方形									
YMZ16C-R1A-2		24x18	长方形									
YMZ16C-C1AD24C-2	$\phi 22$	$\phi 19$	圆形	啞---	80dB(0.1m)	M3.5 螺钉 端子						
YMZ22C-C1AD24C-2		$\phi 29$										
YMZ22C-C3AD24C-2		$\phi 30$										
YMZ30C-C3AD24C-2	$\phi 30$	$\phi 40$			75dB(1m)							
MB-YD2	$\phi 28$	-	双音型		90dB(3m)							

详细规格

型号	额定绝缘电压	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压	消耗电流	耐电压 AC1分钟 (V)		
							带电部与地线之间	带电部与非带电部之间	重量约 (g)
YMZ16C-C1A-2 YMZ16C-S1A-2 YMZ16C-R1A-2	AC250V	-25°C~+55°C	100M Ω 以上	DC-13	DC24V	1A	2000	-	7~8
YMZ*C-C1AD24C-2 YMZ*C-C3AD24C-2	AC250V	-25°C~+55°C	100M Ω 以上	DC-13	DC24V	4A	3000	-	22
MB-YD2	使用电压 DC4~28V	-25°C~+60°C	100M Ω 以上	DC-13	DC24V	30mA	1000	-	45

型号	连续音	断续音	声压
MB-YD2	啞---	啞-、啞-	90dB(0.3m)

