

接线图

2、3、4芯

CN1	线芯颜色/点线标识	CN2
1	橙/短1	1
2	灰/短1	2
3	白/短1	3
4	黄/短1	4

点线标识	点色	点线式样
短1	黑	■

6、8、10、12芯(对绞)

CN1	线芯颜色/点线标识	CN2
1	橙/短1(黑)	1
2	橙/短1(红)	2
3	灰/短1(黑)	3
4	灰/短1(红)	4
5	白/短1(黑)	5
6	白/短1(红)	6
7	黄/短1(黑)	7
8	黄/短1(红)	8
9	粉/短1(黑)	9
10	粉/短1(红)	10
11	橙/短2(黑)	11
12	橙/短2(红)	12

点线标识	点色	点线式样	例
短1	黑	■	
	红	■	
短2	黑	■ ■	
	红	■ ■	

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引

矩形连接器线束新增两种电缆可选，
耐环境电缆与经济型无屏蔽电缆。



▶2029



▶2051



▶2091

2013.11

2014.10

2320