

马达电源线束 接线图

**SVPPF-A51
SVPPH-A51**
产品页 2525, 2527

引脚号	信号名	线色
1	U相	红
2	V相	白
3	W相	蓝
PE	FG	黄/绿

SVPPH-A52 (AL)
产品页 2527~2528

引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄/绿

※设备侧接插面视图

SVPPH-A53 (AL)
产品页 2527~2528

引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄/绿

※设备侧接插面视图

SVPPH-A54 (AL)
产品页 2527~2528

引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄/绿

※设备侧接插面视图

SVPPH-A55
产品页 2527

引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	W	蓝
4	FG	黄/绿

**SVPPF-A51B
SVPPH-A51B**
产品页 2525, 2527

引脚号	信号名	线色
1	制动器	橙/黑 蓝 黑
2	制动器	灰/黑 橙 白

SVPPH-A52B (AL)
产品页 2527~2528

引脚号	信号名	线色			
		A	B	D	
G	B1	黑1	黑		
H	B2	黑2	白		
A	-	-	-		
F	U	红	红		
I	V	白	白		
B	W	蓝	蓝		
E	FG	黄/绿	黄/绿		
D	-	-	-		
C	-	-	-		

※设备侧接插面视图
※B1、B2无极性

SVPPH-A53B (AL)
产品页 2527~2528

引脚号	信号名	线色			
		A	B	D	
A	B1	黑1	黑		
B	B2	黑2	白		
C	-	-	-		
D	U	红	红		
E	V	白	白		
F	W	蓝	蓝		
G	FG	黄/绿	黄/绿		
H	-	-	-		
I	-	-	-		

※设备侧接插面视图
※B1、B2无极性

SVPPH-A54B (AL)
产品页 2527~2528

引脚号	信号名	线色			
		A	B	D	
A	B1	黑1	黑		
B	B2	黑2	白		
C	-	-	-		
D	U	红	红		
E	V	白	白		
F	W	蓝	蓝		
G	FG	黄/绿	黄/绿		
H	-	-	-		
I	-	-	-		

※设备侧接插面视图
※B1、B2无极性

SVPPH-A55B
产品页 2527

引脚号	信号名	线色
1	B1	黑1 黑
2	B2	黑2 白

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引