

部品清单

设备设备线束  
伺服线束

伺服品牌 线束类型	MISUMI线束型号	对应原厂型号	放大器侧		马达侧		A电缆	B电缆	D电缆
			连接器	关联部件	连接器	关联部件			
三菱 J4 · J3 · JN 马达线束 2509页	SVPMH-J3HF1	MR-PWS1CBL*M-A1	号码*4		JN4FT04SJ1		20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517
	SVPMH-J3HF1R	MR-PWS1CBL*M-A2	号码*4		JN4FT04S1J		20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517
	SVPMH-J3HF2	—	号码*4		MS3106A18-10S	MS3057-10A	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2517
	SVPMH-J3HF3	—	号码*4		MS3106A18-10S	MS3057-10A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPMH-J3HF5	—	号码*4		MS3106A22-22S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPMH-J3HF6	—	号码*4		MS3106A22-22S	MS3057-12A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517
	SVPMH-J3HF9	—	号码*4		MS3106A22-23S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPMH-J3HF1B	MR-BKS1CBL*M-A1	号码*2		JN4FT02S1J		20AWG*2C UL2464	20AWG*2C UL2464	20AWG*2C UL2517
	SVPMH-J3HF1BR	MR-BKS1CBL*M-A2	号码*2		JN4FT02S1J		20AWG*2C UL2464	20AWG*2C UL2464	20AWG*2C UL2517
	SVPMH-J3HF2B	—	号码*2		SM10-SP2S-M		16AWG*2C UL2586	16AWG*2C UL2586	16AWG*2C UL2517
	SVPMH-J3HF2AL	—	号码*4		MS3108A18-10S	MS3057-10A	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2517
	SVPMH-J3HF3AL	—	号码*4		MS3108A18-10S	MS3057-10A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPMH-J3HF5AL	—	号码*4		MS3108A22-22S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPMH-J3HF6AL	—	号码*4		MS3108A22-22S	MS3057-12A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517
	SVPMH-J3HF9AL	—	号码*4		MS3108A22-23S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVEMH-J3HF1	MR-J3ENCBL*M-A1	SM-10P		1674320-1(A1)		25AWG*3P UL2517	25AWG*3P UL2464	24AWG*3P UL2464
	SVEMH-J3HF1R	MR-J3ENCBL*M-A2	SM-10P		1674320-1(A2)		25AWG*3P UL2517	25AWG*3P UL2464	24AWG*3P UL2464
	SVEMH-J3HF2	MR-J3ENCBL*M	SM-10P		SM10-SP10S-M		25AWG*3P UL2517	25AWG*3P UL2464	24AWG*3P UL2464
SVEMH-J3HF2AL	—	SM-10P		SM10-AP10S-M		25AWG*3P UL2517	25AWG*3P UL2464	24AWG*3P UL2464	
SVEMH-J3HF1M	MR-J3CBL03M-A1	172169-1	170361-1 MTI-002	1674320-1(A1)		25AWG*4P UL2517	25AWG*4P UL2464	24AWG*4P UL2464	
SVEMH-J3HF1RM	MR-J3CBL03M-A2	172169-1	170361-1 MTI-002	1674320-1(A2)		25AWG*4P UL2517	25AWG*4P UL2464	24AWG*4P UL2464	
三菱 J4 · J3 · JN 编码器线束 2511页	SVEMH-J3HF1L-D20	MR-EKCBL20M	SM-10P		172161-9	170389-1 MTI-0002	25AWG*8P UL2517	25AWG*8P UL2464	24AWG*8P UL2464
	SVEMH-J3HF1L-D50	MR-EKCBL50M	SM-10P		172161-9	170389-1 MTI-0002	25AWG*8P UL2517	25AWG*8P UL2464	24AWG*8P UL2464
	SVEMH-J3HF2L	MR-J3ENCBL*M	SM-10P		SM10-SP10S-M		25AWG*8P UL2517	25AWG*8P UL2464	24AWG*8P UL2464
	SVPMH-J2HC1	—	端子	RV1-4S *4 RE	JVT1148-2*2	MXAWG16-M-100P	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2517
	SVPMH-J2HC2	—	端子	RV1-4S *4 RE	MS3106A22-23S	MS3057-12A	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2517
	SVPMH-J2HC3	—	端子	RV2-4S *4 BU	MS3106A22-23S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPMH-J2HC4	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3106A24-10S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPMH-J2HC5	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3106A22-23S	MS3057-12A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPMH-J2HC6	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3106A24-10S	MS3057-16A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517
	SVPMH-J2HC7	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3106A22-23S	MS3057-12A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517
	SVPMH-J2HC1B	—	端子	RV1-4S *6 RE	JVT1148-2*3	MXAWG16-M-100P	16AWG*6C UL2586	16AWG*6C UL2586	16AWG*6C UL2517
	SVPMH-J2HC2B	—	端子	RV1-4S *6 RE	MS3106A22-23S	MS3057-12A	16AWG*6C UL2586	16AWG*6C UL2586	16AWG*6C UL2517
	SVPMH-J2HC3B	—	端子	RV2-4S *4 BU RV1-4S *2 RE	MS3106A22-23S	MS3057-12A	14AWG*6C UL2586	14AWG*6C UL2586	14AWG*6C UL2517
	SVPMH-J2HC5B	—	端子	RV5-5 *4 YE RV1-4S *2 RE	MS3106A22-23S	MS3057-12A	12AWG*6C UL2586	12AWG*6C UL2586	12AWG*6C UL2517
	SVPMH-J2HC7B	—	端子	RV1-4S *2 RE	MS3106A22-23S	MS3057-12A	12AWG*6C UL2586	12AWG*6C UL2586	12AWG*6C UL2517
	SVPMH-J2HC8B	—	端子	RV1-4S *6 RE	MS3106A24-10S	MS3057-16A	16AWG*6C UL2586	16AWG*6C UL2586	16AWG*6C UL2517
	SVPMH-J2HC2AL	—	端子	RV1-4S *4 RE	MS3108A22-23S	MS3057-12A	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2517
	SVPMH-J2HC3AL	—	端子	RV2-4S *4 BU	MS3108A22-23S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
SVPMH-J2HC4AL	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3108A24-10S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517	
SVPMH-J2HC5AL	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3108A22-23S	MS3057-12A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517	
SVPMH-J2HC6AL	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3108A24-10S	MS3057-16A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517	
SVPMH-J2HC7AL	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3108A22-23S	MS3057-12A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517	
SVPMH-J2HC2BAL	—	端子	RV1-4S *6 RE	MS3108A22-23S	MS3057-12A	16AWG*6C UL2586	16AWG*6C UL2586	16AWG*6C UL2517	
SVPMH-J2HC3BAL	—	端子	RV2-4S *4 BU RV1-4S *2 RE	MS3108A22-23S	MS3057-12A	14AWG*6C UL2586	14AWG*6C UL2586	14AWG*6C UL2517	
SVPMH-J2HC5BAL	—	端子	RV5-5 *4 YE RV1-4S *2 RE	MS3108A22-23S	MS3057-12A	12AWG*6C UL2586	12AWG*6C UL2586	12AWG*6C UL2517	
SVPMH-J2HC7BAL	—	端子	RV5-5 *4 YE RV1-4S *2 RE	MS3108A22-23S	MS3057-12A	12AWG*6C UL2586	12AWG*6C UL2586	12AWG*6C UL2517	
SVPMH-J2HC8BAL	—	端子	RV1-4S *6 RE	MS3108A24-10S	MS3057-16A	16AWG*6C UL2586	16AWG*6C UL2586	16AWG*6C UL2517	
三菱 J2 · J2S 编码器线束 2519页	SVEMH-J2HC1	MR-JCCBL*M	XDR-10320AS		172161-9	170389-1 MTI-0002	25AWG*5P UL2517	25AWG*5P UL2464	24AWG*5P UL2464
	SVEMH-J2HC2	MR-JHSCBL*M	XDR-10320AS		MS3106A20-29S	MS3057-12A	25AWG*4P UL2517	25AWG*4P UL2464	24AWG*4P UL2464
	SVEMH-J2HC1L	MR-JCCBL*M*	XDR-10320AS		172161-9	170389-1 MTI-0002	25AWG*8P UL2517	25AWG*8P UL2464	24AWG*7P UL2464
	SVEMH-J2HC2L	MR-JHSCBL*M*	XDR-10320AS		MS3106A20-29S	MS3057-12A	25AWG*8P UL2517	25AWG*8P UL2464	24AWG*6P UL2464
	SVEMH-J2HC2LAL	—	XDR-10320AS		MS3108A20-29S	MS3057-12A	25AWG*4P UL2517	25AWG*4P UL2464	24AWG*4P UL2464
	SVEMH-J2HC2LAL	—	XDR-10320AS		MS3108A20-29S	MS3057-12A	25AWG*8P UL2517	25AWG*8P UL2464	24AWG*6P UL2464
	SVPPH-A51	MFMCA0**0RJD	端子	E7508 *3 GY RV1-4S *1 RE	SM-JN8FT04S1J		20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517
	SVPPH-A52	MFMCD0**2ECD	端子	E2508 *3 BU RV2-4S *1 BU	MS3106A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-A53	MFMCE0**2ECD	端子	E2508 *3 BU RV2-4S *1 BU	MS3106A22-22S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-A54	MFMCA0**3ECT	端子	RV5-5 *4 YE	MS3106A22-22S	MS3057-12A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPPH-A55	MFMCA0**0EED	端子	E1009 *3 RE		172159-1	170382-1	18AWG*4C UL2517	18AWG*4C UL2517
	SVPPH-A51B	MFMCB0**0SJT	端子	RV1-4S *2 RE	JN4FT02S1J		22AWG*2C UL2464	23AWG*2C UL2464	22AWG*2C UL2517
SVPPH-A52B	MFMCA0**2FCD	端子	E2508 *3 BU RV2-4S *1 BU RV1-4S *2 RE	MS3106A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	
SVPPH-A53B	MFMCE0**2FCD	端子	E2508 *3 BU RV2-4S *1 BU RV1-4S *2 RE	MS3106A24-11S	MS3057-16A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	
SVPPH-A54B	MFMCA0**3FCT	端子	RV5-5 *4 YE RV1-4S *2 RE	MS3106A24-11S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	12AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	12AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	
SVPPH-A55B	MFMCB0**0GET	端子	RV1-4S *2 RE		172157-1	170362-1	18AWG*2C UL2517	18AWG*2C UL2517	
SVPPH-A52AL	—	端子	E2508 *3 BU RV2-4S *1 BU	MS3108A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517	
SVPPH-A53AL	—	端子	E2508 *3 BU RV2-4S *1 BU	MS3108A22-22S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517	
SVPPH-A54AL	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3108A22-22S	MS3057-12A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517	
SVPPH-A52BAL	—	端子	RV2-4S *1 BU RV1-4S *2 RE	MS3108A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	
SVPPH-A53BAL	—	端子	E2508 *3 BU RV2-4S *1 BU RV1-4S *2 RE	MS3108A24-11S	MS3057-16A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	
SVPPH-A54BAL	—	端子	RV5-5 *4 YE RV1-4S *2 RE	MS3108A24-11S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	12AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	12AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	

2013.11  
▼  
2014.10

**部品清单**

Equipment harnesses  
伺服线束  
Servo Motor Harnesses

伺服品牌 线束类型	MISUMI线束型号	对应原厂型号	放大器侧		马达侧		A电缆	B电缆	D电缆
			连接器	关联部件	连接器	关联部件			
松下 A5 编码器线束 ②529页	SVEPH-A51	MFCEA0**0TJD	SM-6P		SM-JN6FR07SM1		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVEPH-A52	MFCEA0**0EOTD	SM-6P		SM-JN2D510SL-M		25AWG*3P UL2517	25AWG*3P UL2464	24AWG*3P UL2464
	SVEPH-A53	MFCEA0**0EAM	SM-6P		172160-1	170361-1	25AWG*3P UL2517	25AWG*3P UL2464	24AWG*3P UL2464
	SVEPH-A52AL	—	SM-6P		SM-JN2F510SL-M		25AWG*3P UL2517	25AWG*3P UL2464	24AWG*3P UL2464
	SVPPH-MIA41	MFMCDO**2ECT	端子	RV2-4S *4 BU RV2-4S *1 BU	MS3106A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA41S	MFMCDO**2ECD	端子	E2008 *3 BU RV2-4S *1 BU	MS3106A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA42	MFMCDO**3ECT	端子	RV5-5 *4 YE	MS3106A22-22S	MS3057-12A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA43S	MFMCDO**2ECD	端子	E2008 *3 BU RV2-4S *1 BU	MS3106A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA44	MFMCDO**3ECT	端子	RV5-5 *4 YE	MS3106A24-11S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA45S	MFMCDO**0EED	端子	E1008 *3 RE RV1-4S *1 RE	172159-1	170362-1	18AWG*4C UL2517	18AWG*4C UL2517	18AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA41BW	MFMCDO**2FCD	端子	E2008 *3 BU RV2-4S *1 BU RV1-4S *2 RE	MS3106A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517
	SVPPH-MIA41BSW	MFMCDO**2FCT	端子	RV2-4S *4 BU RV1-4S *2 RE	MS3106A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517
	SVPPH-MIA42BW	MFMCDO**3FCT	端子	RV5-5 *4 YE RV1-4S *2 RE	MS3106A24-11S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	12AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	12AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517
	SVPPH-MIA43B	MFMCBO**0GET	端子	RV1-4S *2 RE	172157-1	170362-1	18AWG*2C UL2517	18AWG*2C UL2517	18AWG*2C UL2517
	SVPPH-MIA41AL	—	端子	RV2-4S *4 BU	MS3106A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA41SAL	—	端子	E2008 *3 BU RV2-4S *1 BU	MS3108A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA42AL	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3108A22-22S	MS3057-12A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
SVPPH-MIA43SAL	—	端子	E2008 *3 BU RV2-4S *1 BU	MS3108A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	
SVPPH-MIA44SAL	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3108A24-11S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517	
SVPPH-MIA41BWAL	—	端子	E2008 *3 BU RV2-4S *1 BU RV1-4S *2 RE	MS3108A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	
SVPPH-MIA41BSWAL	—	端子	RV2-4S *4 BU RV1-4S *2 RE	MS3108A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	
SVPPH-MIA42BWAL	—	端子	RV5-5 *4 YE RV1-4S *2 RE	MS3108A24-11S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	12AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	12AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	
松下 A4 马达线束 ②537页	SVEPH-MIA41	MFCEA0**0EAM	SM-6P		172160-1	170361-1	25AWG*3P UL2517	25AWG*3P UL2464	24AWG*3P UL2464
	SVEPH-MIA42	MFCEA0**0ESD	SM-6P		MS3106A20-29S	MS3057-12A	25AWG*3P UL2517	25AWG*3P UL2464	24AWG*3P UL2464
	SVEPH-MIA42AL	—	SM-6P		MS3108A20-29S	MS3057-12A	25AWG*3P UL2517	25AWG*3P UL2464	24AWG*3P UL2464
	SVPPH-MIA31	MFMCDO**2EBC	端子	RV2-4S *4 BU	MS3106A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA31D	MFMCDO**2ECB	端子	E2008 *4 BU	MS3106A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA32	MFMCDO**3ECT	端子	RV5-5 *4 YE	MS3106A24-11S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA33D	MFMCDO**0EEB	端子	E1008 *4 RE	172159-1	170362-1	18AWG*4C UL2517	18AWG*4C UL2517	18AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA34	MFMCDO**2ECB	端子	E2008 *4 BU	MS3106A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA34D	MFMCDO**2ECT	端子	RV2-4S *4 BU	MS3106A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA35	MFMCDO**3ECT	端子	RV5-5 *4 YE	MS3106A22-22S	MS3057-12A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA31BW	MFMCDO**2FCC	端子	E2008 *4 BU RV2-4S *1 BU RV1-4S *2 RE	MS3106A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517
	SVPPH-MIA31BDW	MFMCDO**2FCT	端子	RV2-4S *4 BU RV1-4S *2 RE	MS3106A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517
	SVPPH-MIA32BW	MFMCDO**3FCT	端子	RV5-5 *4 YE RV1-4S *2 RE	MS3106A24-11S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	12AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	12AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517
	SVPPH-MIA33B	MFMCBO**0GET	端子	RV1-4S *2 RE	172157-1	170362-1	18AWG*2C UL2517	18AWG*2C UL2517	18AWG*2C UL2517
	SVPPH-MIA31AL	—	端子	RV2-4S *4 BU	MS3108A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA31DAL	—	端子	E2008 *4 BU	MS3108A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MIA32AL	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3108A24-11S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
SVPPH-MIA34AL	—	端子	E2008 *4 BU	MS3108A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517	
SVPPH-MIA34DAL	—	端子	RV2-4S *4 BU	MS3108A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517	
SVPPH-MIA35AL	—	端子	RV5-5 *4 YE	MS3108A22-22S	MS3057-12A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517	
SVPPH-MIA31BWAL	—	端子	E2008 *4 BU RV2-4S *1 BU RV1-4S *2 RE	MS3108A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	
SVPPH-MIA31BDWAL	—	端子	RV2-4S *4 BU RV1-4S *2 RE	MS3108A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	
SVPPH-MIA32BWAL	—	端子	RV5-5 *4 YE RV1-4S *2 RE	MS3108A24-11S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	12AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	12AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517	
松下 A3 编码器线束 ②547页	SVEPH-MIA31	MFCEA0030EAC	10320AS		172160-1	170361-1	25AWG*4P UL2517	25AWG*4P UL2464	24AWG*4P UL2464
	SVEPH-MIA32	MFCEA0030LSA	10320AS		MS3106A20-29S	MS3057-12A	25AWG*4P UL2517	25AWG*4P UL2464	24AWG*4P UL2464
	SVEPH-MIA32AL	—	10320AS		MS3108A20-29S	MS3057-12A	25AWG*4P UL2517	25AWG*4P UL2464	24AWG*4P UL2464
	SVPPH-MINA1	MFMCDO**0EET	端子	RV1-4S *4 RE	172159-1	170362-1	18AWG*4C UL2517	18AWG*4C UL2517	18AWG*4C UL2517
	SVPPH-MINA2	MFMCDO**2ECT	端子	RV2-4S *4 BU	MS3106A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MINA3	MFMCDO**3ECT	端子	RV5-5 *4 YE	MS3106A24-11S	MS3057-16A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPPH-MINA4	MFMCDO**2ECT	端子	RV2-4S *4 BU	MS3106A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPPH-MINA5	MFMCDO**3ECT	端子	RV5-5 *4 YE	MS3106A22-22S	MS3057-12A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPPH-MINA1S	MFMCDO**0AEB	JVT1149-2 *3		172159-1	170362-1	18AWG*4C UL2517	18AWG*4C UL2517	18AWG*4C UL2517
	SVPPH-MINA1B	MFMCBO**0GET	端子	RV1-4S *2 RE	172157-1	170362-1	18AWG*2C UL2517	18AWG*2C UL2517	18AWG*2C UL2517
	SVPPH-MINA2BW	MFMCDO**2FCT	端子	RV2-4S *4 BU RV1-4S *2 RE	MS3106A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517
	SVPPH-MINA3BW	MFMCDO**3FCT	端子	RV2-4S *4 BU RV1-4S *2 RE	MS3106A24-11S	MS3057-16A	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 18AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517
	SVPPH-MINA1S1B	MFMCBO**0GET	端子	RV1-4S *2 RE	172157-1	170362-1	18AWG*2C UL2517	18AWG*2C UL2517	18AWG*2C UL2517
	SVEPH-MIN1A	MFCEA0**0EAA	10320AS		172163-1	170361-1	25AWG*5P UL2517	25AWG*5P UL2464	24AWG*5P UL2464
	SVEPH-MIN2A	MFCEA0**0ESA	10320AS		MS3106A20-29S	MS3057-12A	25AWG*5P UL2517	25AWG*5P UL2464	24AWG*5P UL2464
	SVEPH-MIN51	MFCEA0**0EAA	10320AS		172163-1	170361-1	25AWG*5P UL2517	25AWG*5P UL2464	24AWG*5P UL2464
	SVEPH-MIAA1	MFCEA0**0EAM	SM-6P		172160-1	170361-1	25AWG*3P UL2517	25AWG*3P UL2464	24AWG*3P UL2464
SVPYH-SGFV1	JZSP-CSM01-*E	号码管*3	RV1-4S *1 RE	SM1700		20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	
SVPYH-SGFV2	JZSP-CSM02-*E	号码管*3	RV1-4S *1 RE	SM2700		20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	
SVPYH-SGFV4	JZSP-CSM03-*E	号码管*3	RV1-4S *1 RE	SM3700		16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2517	
SVPYH-SGFV5	JZSP-CMM00-*E	号码管*3	RV1-4S *1 RE	350780-1	NYUMA2014-FM-100P	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2517	
SVPYH-SGFV6	JZSP-CMM00-*E	号码管*3	RV1-4S *1 RE	350780-1		20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	
SVPYH-SGFV7	—	号码管*3	RV2-4S *1 BU	MS3106A18-10S	MS3057-10A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517	
SVPYH-SGFV8	—	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3106A18-10S	MS3057-10A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517	
SVPYH-SGFV1B	JZSP-CSM11-*E	号码管*3	RV1-4S *3 RE	SM1700		20AWG*6C UL2517	22AWG*6C UL2517	20AWG*6C UL2517	
SVPYH-SGFV2B	JZSP-CSM12-*E	号码管*3	RV1-4S *3 RE	SM2700		20AWG*6C UL2517	22AWG*6C UL2517	20AWG*6C UL2517	
SVPYH-SGFV3B	JZSP-CSM13-*E	号码管*3	RV1-4S *3 RE	SM3700		16AWG*4C+22AWG*2C UL2517	16AWG*4C+22AWG*2C UL2517	16AWG*4C+22AWG*2C UL2517	
SVPYH-SGFV4B	JZSP-CMM10-*E	号码管*3	RV1-4S *3 RE	350781-1	NYUMA2014-FM-100P	16AWG*4C+22AWG*2C UL2517	16AWG*4C+22AWG*2C UL2517	16AWG*4C+22AWG*2C UL2517	
SVPYH-SGFV4BC	JZSP-CMM10-*E	号码管*3	RV1-4S *3 RE	350781-1	350851-1	20AWG*6C UL2517	22AWG*6C UL2517	20AWG*6C UL2517	
SVPYH-SGFV5B	—	号码管*2	SM10-SP2S-M			20AWG*2C UL2517	20AWG*2C UL2517	20AWG*2C UL2517	
SVPYH-SGFV6AL	—	号码管*3	RV2-4S *1 BU	MS3108A18-10S	MS3057-10A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517	
SVPYH-SGFV7AL	—	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3108A18-10S	MS3057-10A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517	
SVPYH-SGFV8AL	—	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3108A22-22S	MS3057-12A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517	
SVPYH-SGFV9B	—	号码管*2	SM10-AP2S-M			20AWG*2C UL2517	20AWG*2C UL2517	20AWG*2C UL2517	

产品目录  
交易指南

继电器

开关按钮、开关盒  
指示灯、蜂鸣器

多层信号灯、  
旋转报警灯

LED灯

开关电源、  
噪音滤波器、变压器

电路保护器、  
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆、  
光纤

连接器

压着端子、  
测试用端子

端子台

电缆

保护管、软管、  
线槽

固定部件

AC电源线、  
插接件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头、  
镜头、附件

显示器、显示  
器支架

**部品清单**

伺服品牌 线束类型	MISUMI线束型号	对应原厂型号	放大器侧		马达侧		A电缆	B电缆	D电缆
			连接器	关联部件	连接器	关联部件			
安川 ΣV 编码器线束 ▶2577页	SVEYH-SGFV1	JZSP-CSP01-**-E	SM-6P		SM54346-0070		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVEYH-SGFV3	JZSP-CMP00-**-E	SM-6P		SM-6E		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVEYH-SGFV4	JZSP-CVP01-**-E	SM-6P		SM10-SP10S-M		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVEYH-SGFV4AL	-	SM-6P		SM10-AP10S-M		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
安川 ΣII 马达线束 ▶2583页	SVPYH-SGD51	JZSP-CSM01-**-E	号码管*3	RV1-4S *1 RE	SM1700		20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGD52	JZSP-CSM02-**-E	号码管*3	RV1-4S *1 RE	SM2700		20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGD53	JZSP-CMM60-**-E	号码管*3	RV1-4S *1 RE	SMJN20S04FK-M-C		20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGD54	JZSP-CSM03-**-E	号码管*3	RV1-4S *1 RE	SM3700		16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGD55	JZSP-CMM00-**-E	号码管*3	RV1-4S *1 RE	350780-1	NYUMA2014-FM-100P	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGD51B	JZSP-CSM11-**-E	号码管*3	RV1-4S *3 RE	SM1700		20AWG*6C UL2517	22AWG*6C UL2517	20AWG*6C UL2517
	SVPYH-SGD52B	JZSP-CSM12-**-E	号码管*3	RV1-4S *3 RE	SM2700		20AWG*6C UL2517	22AWG*6C UL2517	20AWG*6C UL2517
	SVPYH-SGD53B	JZSP-CSM13-**-E	号码管*3	RV1-4S *3 RE	SM3700		16AWG*4C+22AWG*2C UL2517	16AWG*4C+22AWG*2C UL2517	16AWG*4C+22AWG*2C UL2517
安川 ΣII 编码器线束 ▶2584页	SVEYH-SGD51	JZSP-CSP01-**-E	SM-6P		SM54346-0070		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVEYH-SGD52	JZSP-CMP60-**-E	SM-6P		JN2DS10SL-M		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVEYH-SGD53	JZSP-CMP00-**-E	SM-6P		SM-6E		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVEYH-SGD54	JZSP-CMP01-**-E	SM-6P		MS3106A20-29S	MS3057-12A	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
三菱电机SSCNET II 伺服线束	SVPYH-SGDM1	JZSP-CMM00-*	号码管*3	RV1-4S *1 RE	350780-1	350851-1	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM2	-	号码管*3	RV2-4S *1 BU	MS3106A18-10S	MS3057-10A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM3	-	号码管*3	RV2-4S *1 YE	MS3106A18-10S	MS3057-10A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
松下MINAS A5伺服线束	SVPYH-SGDM4	-	号码管*3	RV2-4S *1 BU	MS3106A22-22S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM5	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3106A22-22S	MS3057-12A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM6	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3106A22-22S	MS3057-12A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM1B	JZSP-CMM10-*	号码管*3	RV1-4S *3 RE	350781-1	350851-1	20AWG*6C UL2517	22AWG*6C UL2517	20AWG*6C UL2517
安川 ΣII 马达线束 ▶2589页	SVPYH-SGDM2B	-	号码管*3	RV2-4S *1 BU	MS3106A20-15S	MS3057-12A	14AWG*6C UL2586	14AWG*6C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM3B	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3106A20-15S	MS3057-12A	12AWG*6C UL2586	12AWG*6C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM4B	-	号码管*3	RV2-4S *1 BU	MS3106A24-10S	MS3057-16A	14AWG*6C UL2586	14AWG*6C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM5B	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3106A24-10S	MS3057-16A	12AWG*6C UL2586	12AWG*6C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM6B	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3106A24-10S	MS3057-16A	10AWG*6C UL2586	10AWG*6C UL2586	10AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM2AL	-	号码管*3	RV2-4S *1 BU	MS3108A18-10S	MS3057-10A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM3AL	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3108A18-10S	MS3057-10A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM4AL	-	号码管*3	RV2-4S *1 BU	MS3108A22-22S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM5AL	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3108A22-22S	MS3057-12A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM6AL	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3108A22-22S	MS3057-12A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM2BAL	-	号码管*3	RV2-4S *1 BU	MS3108A20-15S	MS3057-12A	14AWG*6C UL2586	14AWG*6C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM3BAL	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3108A20-15S	MS3057-12A	12AWG*6C UL2586	12AWG*6C UL2586	12AWG*4C UL2517
基恩士SV 伺服线束	SVPYH-SGDM4BAL	-	号码管*3	RV2-4S *1 BU	MS3108A24-10S	MS3057-16A	14AWG*6C UL2586	14AWG*6C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM5BAL	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3108A24-10S	MS3057-16A	12AWG*6C UL2586	12AWG*6C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM6BAL	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3108A24-10S	MS3057-16A	10AWG*6C UL2586	10AWG*6C UL2586	10AWG*4C UL2517
	SVPYH-SGDM6BAL	-	号码管*3	RV1-4S *2 RE	MS3108A24-10S	MS3057-16A	10AWG*6C UL2586	10AWG*6C UL2586	10AWG*4C UL2517
基恩士MV 伺服线束	SVEYH-SGDM1	JZSP-CMP00-*	SM-6P		SM-6E		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVEYH-SGDM2	JZSP-CMP01-*	SM-6P		MS3106A20-29S	MS3057-12A	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVEYH-SGDM2AL	-	SM-6P		MS3108A20-29S	MS3057-12A	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
基恩士 SV 马达线束 ▶2599页	SVPKH-SV1	SV-C*A	号码管*3	RV1-4S *1 RE	SM1700		20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517
	SVPKH-SV2	SV-C*B	号码管*3	RV1-4S *1 RE	SM2700		20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517
	SVPKH-SV3	SV-C*C	号码管*3	RV1-4S *1 RE	SM3700		16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2517
	SVPKH-SV4	-	号码管*3	RV2-4S *1 BU	MS3106A18-10S	MS3057-10A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPKH-SV5	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3106A18-10S	MS3057-10A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
	SVPKH-SV6	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3106A22-22S	MS3057-12A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517
	SVPKH-SV1B	SV-D*A	号码管*3	RV1-4S *3 RE	SM1700		20AWG*6C UL2517	22AWG*6C UL2517	20AWG*6C UL2517
	SVPKH-SV2B	SV-D*B	号码管*3	RV1-4S *3 RE	SM2700		20AWG*6C UL2517	22AWG*6C UL2517	20AWG*6C UL2517
	SVPKH-SV3B	SV-D*C	号码管*3	RV1-4S *3 RE	SM3700		16AWG*4C+22AWG*2C UL2517	16AWG*4C+22AWG*2C UL2517	16AWG*4C+22AWG*2C UL2517
	SVPKH-SV4B	SV-D*D	号码管*2	SM10-SP2S-M			20AWG*2C UL2517	20AWG*2C UL2517	20AWG*2C UL2517
	SVPKH-SV4AL	-	号码管*3	RV2-4S *1 BU	MS3108A18-10S	MS3057-10A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPKH-SV5AL	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3108A18-10S	MS3057-10A	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2586	12AWG*4C UL2517
基恩士 SV 编码器线束 ▶2601页	SVPKH-SV6AL	-	号码管*3	RV5-5 *1 YE	MS3108A22-22S	MS3057-12A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517
	SVPKH-SV4BAL	-	号码管*2	SM10-AP2S-M			20AWG*2C UL2517	20AWG*2C UL2517	20AWG*2C UL2517
	SVEKH-SV1	SV-E*	SM-6P		SM54346-0070		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVEKH-SV2	-	SM-6P		SM10-SP10S-M		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
基恩士 MV 马达线束 ▶2605页	SVEKH-SV2AL	-	SM-6P		SM10-AP10S-M		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVPKH-MV1	MV-C*	号码管*3	RV1-4S *1 RE	172159-1	NYMJA2016-M-100P	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2586	16AWG*4C UL2517
基恩士 MV 编码器线束 ▶2606页	SVPKH-MV1B	MV-D*	号码管*2		172157-1	170360-1	20AWG*2C UL2517	20AWG*2C UL2517	20AWG*2C UL2517
	SVEKH-MV1	MV-E*	SM-6P		172161-9	170359-1	25AWG*3P UL2517	25AWG*3P UL2464	24AWG*3P UL2464
欧姆龙 G5 马达线束 ▶2561页	SVPOH-G51	形R88A-CAKA0**S	端子	E7508 *3 GY RV1-4S *2 RE	JN8FT04S1		20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517
	SVPOH-G52	形R88A-CAGB0**S	端子	E2508 *3 BU RV2-4S *1 BU	MS3106A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPOH-G53	形R88A-CAGD0**S	端子	RV5-5 *4 YE	MS3108A22-22S	MS3057-12A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517
	SVPOH-G51B	形R88A-CAKA0**B	端子	RV1-4S *2 RE	JN4FT02SJM		20AWG*2C UL2517	20AWG*2C UL2517	20AWG*2C UL2517
	SVPOH-G52B	形R88A-CAGB0**B	端子	E2508 *3 BU RV2-4S *1 BU RV1-4S *2 RE	MS3106A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 20AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 20AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 20AWG*2C UL2517
SVPOH-G53B	形R88A-CAKF0**B	端子	E2508 *3 BU RV2-4S *1 BU RV1-4S *2 RE	MS3106A24-11S	MS3057-16A	14AWG*4C UL2586 20AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 20AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 20AWG*2C UL2517	
SVPOH-G54B	形R88A-CAGD0**B	端子	RV5-5 *4 YE RV1-4S *2 RE	MS3106A24-11S	MS3057-16A	10AWG*4C UL2586 20AWG*2C UL2586	10AWG*4C UL2586 20AWG*2C UL2586	10AWG*4C UL2517 20AWG*2C UL2517	

## 部品清单

伺服品牌 线束类型	MISUMI线束型号	对应原厂型号	放大器侧		马达侧		A电缆	B电缆	D电缆
			连接器	关联部件	连接器	关联部件			
欧姆龙 G5 马达线束 ▶2561页	SVPOH-G52AL	形R88A-CAGB0**S	端子	E2508*3 BU RV2-4S*1 BU	MS3108A20-4S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPOH-G53AL	形R88A-CAGD0**S	端子	RV5-5*4 YE RV1-4S*2 RE	MS3108A22-22S	MS3057-12A	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2586	10AWG*4C UL2517
	SVPOH-G52BAL	形R88A-CAGB0**B	端子	E2508*3 BU RV2-4S*1 BU RV1-4S*2 RE	MS3108A20-18S	MS3057-12A	14AWG*4C UL2586 20AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 20AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 20AWG*2C UL2517
	SVPOH-G53BAL	形R88A-CAKF0**B	端子	E2508*3 BU RV2-4S*1 BU RV1-4S*2 RE	MS3108A24-11S	MS3057-16A	14AWG*4C UL2586 20AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2586 20AWG*2C UL2586	14AWG*4C UL2517 20AWG*2C UL2517
	SVPOH-G54BAL	形R88A-CAGD0**B	端子	RV5-5*4 YE RV1-4S*2 RE	MS3108A24-11S	MS3057-16A	10AWG*4C UL2586 20AWG*2C UL2586	10AWG*4C UL2586 20AWG*2C UL2586	10AWG*4C UL2517 20AWG*2C UL2517
欧姆龙 G5 编码器线束 ▶2563页	SVEOH-G51	形R88A-CRKA0**C	SM-6P		JN6FR07SM1		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVEOH-G52	形R88A-CRKC0**N	SM-6P		SM-JN210S10SL-M		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
	SVEOH-G52AL	形R88A-CRKC0**N	SM-6P		SM-JN210S10SL-M		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
欧姆龙 W 马达线束 ▶2567页	SVPOH-OMNW1	形R88A-CAWA0**S	号码圈*3	RV1-4S*1 RE	350780-1	350851-1	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517	20AWG*4C UL2517
	SVPOH-OMNW2	形R88A-CAWC0**S	号码圈*3	RV1-4S*1 RE	MS3106A1B-10S	MS3057-10A	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2586	14AWG*4C UL2517
	SVPOH-OMNW1B	形R88A-CAWA0**B	号码圈*3	RV1-4S*3 RE	350781-1	350851-1	20AWG*6C UL2517	22AWG*6C UL2517	20AWG*6C UL2517
欧姆龙 W 编码器线束 ▶2568页	SVPOH-OMNW2B	形R88A-CAWC0**B	号码圈*3	RV2-4S*2 BU RV1-4S*1 RE	MS3016A20-15S	MS3057-12A	14AWG*6C UL2586	14AWG*6C UL2586	14AWG*4C UL2517 18AWG*2C UL2517
	SVEOH-OMNW1	形R88A-CRWA0**C	SM-6P		SM-6E		24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL20276	24AWG*2P+22AWG*2C UL2464
台达 AB 马达线束	SVPPH-DAAB1-D	ABPW00**	号码圈*3 O型绝缘压 着端子*1		C04201H00-2*2PA*1	C4201T0B-2*4			AWG18*4C UL2517
	SVPPH-DAAB2-D	ABPW01**	号码圈*5 O型绝缘压 着端子*1		C04201H00-2*3PA*1	C4201T0B-2*6			AWG18*6C UL2517
	SVPPH-DAAB3-D	CAPW11**	号码圈*5 O型绝缘压 着端子*1		3106A-20-18S*1	3057-12A*1			AWG14*4C UL2517 AWG18*2C UL2517
	SVPPH-DAAB4-D	CAPW23**	号码圈*2 Y型端子*3 O型绝缘压 着端子*1		3106A-24-11S*1	3057-16A*1			AWG12*4C UL2517 AWG18*2C UL2517
台达 AB 编码器线束	SVEPH-DAAB1-D	ABEN00**	XDR20		1-172161-9*1	170359-1*9			AWG24*4P UL2464
	SVEPH-DAAB2-D	CAEN10**	XDR20		3106A-20-29S	3057-12A			AWG24*4P UL2464
台达 A2 马达线束	SVPPH-DAA21-D	A2PW00**	号码圈*3 O型绝缘压 着端子*1		C04201H00-2*2PA*1	C4201T0B-2*4			AWG18*4C UL2517
	SVPPH-DAA22-D	A2PW01**	号码圈*5 O型绝缘压 着端子*1		C04201H00-2*3PA*1	C4201T0B-2*6			AWG18*6C UL2517
	SVPPH-DAA23-D	A2PW10**	号码圈*5 O型绝缘压 着端子*1		3106A-20-18S*1	3057-12A*1			AWG14*4C UL2517 AWG18*2C UL2517
	SVPPH-DAA24-D	CAPW21**	号码圈*5 O型绝缘压 着端子*1		3106A-24-11S*1	3057-16A*1			AWG12*4C UL2517 AWG18*2C UL2517
台达 A2 编码器线束	SVEPH-DAA21-D	A2EN00**	XDR20		1-172161-9*1	170359-1*9			AWG24*4P UL2464
	SVEPH-DAA22-D	**	XDR20		3106A-20-29S	3057-12A			AWG24*4P UL2464

产品目录  
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·  
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·  
旋转报警灯

LED灯

开关电源·  
噪音滤波器·变压器

电路保护器·  
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·  
光纤

连接器

压着端子·  
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·  
线槽

固定部件

AC电源线·  
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·  
镜头·附件

显示器·显  
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·  
周边产品

技术资料  
索引