

Cat5E SFTP (自由长·带双层屏蔽单根导体)

自由长 长度单位1.0m

RoHS



特长

Global Harness Series

带双层屏蔽自由长度LAN线缆，长度随心选！

- 带双层屏蔽，耐干扰性能更优。
- 长度可按0.1m单位进行指定。
- 适合长距离传输的单芯线。
- 自由长度可以避免线缆冗长盘卷，产生干扰影响美观。



注意

·外观及规格可能会有变更，以实际到货产品为准。

CAT5E EMI 对策 双绞线 1000 BASE-T

Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~15根	第3天
16根~	另定

非库存品



即时报价 询价请详参 0208

Web报价 1 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax报价 | 021-6710-8687

类型	颜色	接线类型	指定长度 (m)	单价			
				1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
GLHF5ES-SFTP (单根)	BL(蓝色) GY(灰色) SB(天蓝色)	ST(同号接线) CR(交叉接线)	0.1~20 (可指定单位0.1m)	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定
			0.1~100 (可指定单位0.1m)				



Order 订货范例

型号			
GLHF5ES-SFTP-BL-ST-0.1			
类型	颜色	接线类型	指定长度 (m)
GLHF5ES-SFTP (单根)	BL 蓝色 GY (灰色)	ST(同号接线) CR(交叉接线)	0.1~20 (可指定单位0.1m)

规格

标准	IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T)	
线缆	导体	单根
	外径	6.9±0.3mm
	导体规格	AWG24
	最小弯曲半径	线缆直径×15倍
接线类型	同号接线/交叉接线	
温度范围	<75°C	

外形图



○同号接线

CN1	CN2	颜色
1	1	白/橙
2	2	橙
3	3	白/绿
4	4	蓝
5	5	白/蓝
6	6	绿
7	7	白/褐
8	8	褐

○交叉接线

CN1	CN2	颜色
1	3	白/橙
2	6	橙
3	1	白/绿
4	4	蓝
5	5	白/蓝
6	2	绿
7	7	白/褐
8	8	褐

公差

最长	最短
全长的110%	同全长



面板安装型(带屏蔽型·带防尘罩·直通型·同号接线型)中继插座



▶ P.2952

面板安装型(防水)



▶ P.2954

面板安装型(STP·Cat5E·弯角型·同号接线型)嵌入式中继插座



▶ P.2956