

Cat5E STP (绞合导体带屏蔽) (高品质型)

新产品

1个起售

库存

LAN Cables
Optical Fiber Cables
LAN 线缆
LAN 线缆

RoHS



特长 高品质带屏蔽的LAN线缆!

- STP(带屏蔽)型。
- 绞线型方便接线作业。
- 镀金层厚度达50 μ 。



注意

- 外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。
- 关于FLUKE测量标准, 请参阅 \bullet 2906页。

CAT5E

EMI
对策

1000
BASE-T

双绞
线



Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~20根 次日(当日)

21根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order
订货范例

类型	颜色	全长
GLHR5ET-FTP	BL	1
↓		
型号		
GLHR5ET-FTP-BL-1		



即时报价 询价请详参
0208



Web
报价



Email
报价




FAX
报价

类型	颜色	全长 (m)	单价折扣率			
			1~9根	10~19根	20~29根	30根以上
GLHR5ET-FTP	BL(蓝) GY(灰) YL(黄)	1	标准单价	7.5 折起	6.0 折起	另定
		2				
		3				
		5				
		7				
		10				
15						

规格

线缆	标准	IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T)
	导体	绞线
	外径	6.0 \pm 0.3mm
	导体规格	AWG26
	最小弯曲半径	线缆直径 \times 15倍
	接线类型	同号接线
	温度范围	<75 $^{\circ}$ C

接线图



公差 \pm 1.5%

新产品

1个起售

库存

Cat5E STP (单根导体带屏蔽) (高品质型)

RoHS



特长 带屏蔽长尺寸Cat5E线缆

- STP(带屏蔽)型。
- 单芯线型, 适用于长距离传输。
- 镀金层厚度达50 μ 。



注意

- 外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。
- 关于FLUKE测量标准, 请参阅 \bullet 2906页。

CAT5E

EMI
对策

1000
BASE-T

双绞
线



Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~20根 次日(当日)

21根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order
订货范例

类型	颜色	全长
GLHR5ES-FTP	BL	20
↓		
型号		
GLHR5ES-FTP-BL-20		



即时报价 询价请详参
0208



Web
报价



Email
报价



FAX
报价

类型	颜色	全长 (m)	单价折扣率			
			1~9根	10~19根	20~29根	30根以上
GLHR5ES-FTP	BL(蓝) GY(灰) YL(黄)	20	标准单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
		30				

规格

线缆	标准	IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T)
	导体	单芯线
	外径	6.1 \pm 0.3mm
	导体规格	AWG24
	最小弯曲半径	线缆直径 \times 15倍
	接线类型	同号接线
	温度范围	<75 $^{\circ}$ C

接线图



公差 \pm 1.5%

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引

2013.11

2014.10

2920