



RoHS



※外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。

**特长** 高品质超五类无屏蔽网线，全数Fluke检查商品

- 是符合Cat5E标准的优质网线。
- UTP (无屏蔽) 型线缆。
- 线缆为挠性绞线型，接线更轻松。
- 采用防卡爪折断结构，卡爪不易折断。
- UTP (无屏蔽)、绞线的说明请参照▶2905页。

●防卡爪折断结构



Cat5E 1000 BASE-T 双绞线

Delivery 交货期

**1根起接受订购!**

**发货日期**

1~30根	次日 (当日)
31根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

**库存品售完即止**



Order 订货范例

型号	LAC5E-UY-BL-3
----	---------------

**¥ 即时报价** 询价请详参 0208


Web 报价 24小时  
Email 报价  
FAX 报价

型号	颜色	全长 (m)	单价折扣率			
			1~9根	10~19根	20~29根	30根以上
LAC5E-UY-BL-3	蓝色	3	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定
LAC5E-UY-BL-7		7				
LAC5E-UY-BL-10		10				
LAC5E-UY-BL-15	15					
LAC5E-UY-GY-2	灰色	2				
LAC5E-UY-GY-3		3				
LAC5E-UY-GY-5		5				
LAC5E-UY-GY-7		7				
LAC5E-UY-GY-10		10				
LAC5E-UY-GY-15		15				

规格

标准	IEEE802.3/ab (最高适用于1000BASE-T)	
类别	Cat5E	
连接器	RJ45	
线缆	导体	多股
	外径	5.3±0.3mm
	导体规格	AWG24
	最小弯曲半径	线缆直径×4倍
重量	约26g/m (连接器除外)	
接线类型	同号接线	

接线图



- |     |     |       |
|-----|-----|-------|
| CN1 | CN2 |       |
| 1   | 1   | 白 / 橙 |
| 2   | 2   | 橙     |
| 3   | 3   | 白 / 绿 |
| 4   | 4   | 蓝     |
| 5   | 5   | 白 / 蓝 |
| 6   | 6   | 绿     |
| 7   | 7   | 白 / 褐 |
| 8   | 8   | 褐     |

公差

最长	最短
全长的103%	同全长

