

★免费提供MISUMI电缆★

电线样品

MISUMI为了推广使用本公司经销独创的环保型电缆，特向广大用户推出免费提供样品电缆的服务。请用户通过实物确认产品的质感和施工性能。样品长度为20~30cm。

对象商品

※ 样品电缆仅限规格表的“样品提供”栏中带“◎”标记的产品。

类型	截面积 (mm ²)	对数	AWG 规格 标准*	绞合 构造	芯数 根数	电缆 外径 (mm)	参考 重量 kg/ km	电气特性			导体			绝缘		护套		样品 提供		
								允许通过最大 电流MAX A(30℃)	导体电阻 Ω/km (20℃)	绝缘特性 MΩ/km (20℃)	耐电压 V/5分钟	芯线结构 根/mm	外径 约 (mm)	电镀	厚度 (mm)	材质	线芯 外径 约 (mm)		厚度 (mm)	材质
对绞线加工 融着加工电缆	0.2	24	24	对绞	2P	4	5.7	58	3.29	108	100	2000	43/0.08	0.61	0.2	ETFE	1	PVC	-	
					3P	6	6	78	2.72										◎	
					4P	8	6.4	98	2.44										-	
					5P	10	6.9	119	2.25										-	
					6P	12	7.4	139	1.88										-	
					8P	16	8.5	183	1.69										-	
					10P	20	9.6	225	1.69										-	
					12P	24	10.6	265	1.41										-	
					16P	32	10.6	342	1.22										-	
					20P	40	11.5	422	1.22										-	
					MASW-AS3KK	2P	4	6.1	63										4.04	-
					3P	6	6.4	84	3.38										-	
					4P	8	6.8	105	3.04										-	

样品
提供

样品申请方法

请将所需电缆的产品型号填写在“样品申请表”中，并按照如下FAX号码发送传真。

申请后，1周左右可收到样品。

(不通知发货日期，敬请谅解。)

※样品仅限电缆。不提供软管、连接器和附件等样品，敬请谅解。

※申请时请务必填写正确的产品型号。如申请的型号不明确，可能会无法提供样品。

样品申请表

FAX. 021-6391-2668

米思米(中国)精密机械贸易有限公司
电子事业部

※请填写粗线框中的内容。

委托日期: 年 月 日			
公司名称		客户代码	
地址			
部门名称		职务	
姓名		TEL(直线)	
		FAX(直线)	
		E-mail	
《所需样品》 ※样品电缆仅限规格表的“样品提供”栏中带“◎”标记的产品。		《MISUMI处理栏》	
页码	产品型号		
填写示例: 4055	填写示例: MASW-AS3KK-3P		
■现在贵公司所使用的电缆的品牌			
■贵公司在选用电缆时优先考虑的条件(请选一项)			
<input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 价格 <input type="checkbox"/> 交货时间 <input type="checkbox"/> 终端客户指定 <input type="checkbox"/> 其他_____			
■在本目录中尚未登载而贵司希望购买的产品(请详细填写)			

关于个人信息保护法的实施

(株)MISUMI自2005年4月1日起在Web网上公布了实施个人信息保护法的内容。请浏览cn.misumi-ec.com。

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器
多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品技术资料
索引