

规格
追加

1个起售

库存

DIN铝合金导轨



2D CAD
可从网页下载

特长 标准铝制导轨

●可自由指定尺寸的标准铝合金导轨。



注意

· 两端开孔位置无法指定，随机变化。

截面



Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~10根 次日(当日)

11根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

1根起接受订购!

发货日期

1~10根 第3天

11根~ 另定

非库存品



即时报价 询价请详参 0208



Web
报价



Email
报价



FAX
报价

■库存品

型号	全长L (mm)	单价	单价折扣率			自重 (g)
			1~9根	10~19根	20~29根	
DRAL-5100-1000	1000	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定	160

■非库存品

类型	全长L (mm)	单价	单价折扣率		
			1~9根	10~19根	20~29根
DRAL-5100	100~990 可以10mm为单位 指定尺寸	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定

库存品



Order
订货范例

型号

DRAL-5100-1000

非库存品



Order
订货范例

型号

DRAL-5100-700

材质特性

材质	高强度铝合金
表面处理	封孔氧化处理
适用螺丝	M4

尺寸图

(单位: mm)
公差: ±0.2mm

