

超薄型控制柜继电器插座

RoHS

插入类型 DIN 导轨 螺钉安装

Delivery 交货期

特长

超薄型继电器专用插座

- GPR-2R-1CL、GPR-2R-2CL 专用配套继电器插座。
- 卡扣式结构可使继电器安装更稳固。
- DIN 导轨安装、螺钉安装通用型。



· 外观及规格可能会有变更，恕不事先通知。

2D CAD
可从网页下载

1个起接受订购!

发货日期

1~20个 次日(当日)

21个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

制造商: 欧姆龙



即时报价 询价请详参 0208



Web 报价



Email 报价



FAX 报价



Order 订货范例

型号
GPR-2R-1CL-E

型号	适用继电器	接线端子	单价			
			1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
GPR-2R-1CL-E	超薄1c用(GPR-2R-1CL-**)	M3.5	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
GPR-2R-2CL-E	超薄2c用(GPR-2R-2CL-**)					

规格

型号	连续通电电流	耐电压		绝缘电阻
		同极接点端子间: AC1,000V 1min	线圈接点端子间: AC4,000V 1min	
GPR-2R-1CL-E	10A	同极接点端子间: AC1,000V 1min	线圈接点端子间: AC4,000V 1min	1,000MΩ 以上
GPR-2R-2CL-E	5A	同极接点端子间: AC1,000V 1min	线圈接点端子间: AC4,000V 1min	

适用压着端子

MTRF1.25-3
MTRF1.25-3.5



3807页

外形图

形状	外形尺寸	内部接线图	安装孔加工尺寸
GPR-2R-1CL-E		<p>(顶视图)</p> <p>注: 括号中的针脚编号适用于DIN标准。</p>	<p>安装孔 (用于表面安装)</p>
GPR-2R-2CL-E		<p>(顶视图)</p> <p>注: 括号中的针脚编号适用于DIN标准。</p>	<p>安装孔 (用于表面安装)</p>

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显示
器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料

索引