

1个起售

库存

RoHS



YME16C-S3C3YAN-R

YME16C-S3C6YAN-R

MEB-SS19-R

20 CAD  
可从网页下载

IP40

IP65

CE

CCC

Delivery  
交货期

特长

 $\phi 16 \cdot \phi 19$ 小型急停按钮

- 小型产品, 省空间。
- 除常用的红色外, 还备有绿色产品。
- $\phi 19$ 为金属材质产品, 防护等级达IP65。
- 一体式与分离式2种触头结构。



注意

- $\phi 19$ 产品无UL认证。

Order  
订货范例

1个起接受订购!

发货日期

1~5个 次日(当日)

6个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

型号

YME16C-U3C3YAN-G

即时报价 询价请详参  
0208

Web报价

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com

E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

Fax报价 | 021-6710-8687

型号	颜色	安装孔尺寸	操作部尺寸	触点构成	操作方式	箭头颜色	触头结构	接线方式	防护等级	单价折扣率			
										1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
YME16C-U3C3YAN-R	R 红	$\phi 16$	$\phi 23.6$	1NO1NC	按下锁定 右旋复位	白	一体	焊接端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
YME16C-U3C3YAN-G	G 绿			2NO2NC									
YME16C-U7C3YAN-R	R 红		$\phi 30.8$	1NO1NC			分离	焊接座					
YME16C-U7C3YAN-G	G 绿												
YME16C-S3C3YAN-R	R 红		$\phi 31.8$	金属			$\phi 32$	IP65					
YME16C-S3C6YAN-R	R 红												
MEB-SS19-R													

## 详细规格

型号	额定绝缘电压	约定发热电流	使用环境	抗震动	使用类别	额定工作电压	额定工作电流	耐久性(万次以上)		
								机械	电气	操作环境
YME16C-U3C3YAN-G YME16C-U3C3YAN-R YME16C-U7C3YAN-G YME16C-U7C3YAN-R	AC250	5A	$-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$	50Hz $\cdot 1.2\text{mm}$ $\cdot 10\text{g}$	AC-15	220V	0.5A	20	5	操作力 800~2200gf
110V						1A	20	5		
DC-13						24V	1A	20	5	
						12V	1A	20	5	
AC-15					220V	3A	20	5		
					110V	5A	20	5		
					DC-13	24V	5A	20	5	
						12V	5A	20	5	
DC-13					24V	4A	20	5		

## 实物图

YME16C-U3C3YAN-R  
正面YME16C-U3C3YAN-R  
背面

