

1个起售

库存

RoHS



YMK16C-C2M-S3AN YMK16C-S2M-S3AN YMK16C-R2M-S3AN
YMK16C-C3M-S7BN YMK16C-S3M-S7BN YMK16C-R3M-S7BN

2D CAD
可从网页下载

IP40

c-UL

CE

CCC

Delivery
交货期

特长 $\phi 16$ 无LED的选择开关

● 一体式和分离式2种触头结构。

1个起接受订购!

发货日期

1~5个 次日(当日)

6个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order
订货范例

型号

YMK16C-C2M-S3AN



即时报价 询价请详参
0208

Web报价

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com

2

E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

3

Fax报价 | 021-6710-8687

型号	形状	安装孔尺寸	动作功能	触点构成	触头结构	接线方式	防护等级	单价			
								1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
YMK16C-C2M-S3AN	圆形	$\phi 16$	二位置 90度 转动保持 反转复位	1NO1NC	一体	焊接端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
YMK16C-S2M-S3AN	正方形										
YMK16C-R2M-S3AN	长方形										
YMK16C-C2M-S3BN	圆形		二位置 90度 转动保持 反转复位		分离	焊接座					
YMK16C-S2M-S3BN	正方形										
YMK16C-R2M-S3BN	长方形										
YMK16C-C3M-S7AN	圆形		三位置 45度 转动保持 反转复位	一体	焊接端子						
YMK16C-S3M-S7AN	正方形										
YMK16C-R3M-S7AN	长方形										
YMK16C-C3M-S7BN	圆形			三位置 90度 转动保持 反转复位	分离	焊接座					
YMK16C-S3M-S7BN	正方形										
YMK16C-R3M-S7BN	长方形										

详细规格

型号	额定绝缘电压	约定发热电流	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压(注1)	额定工作电流	耐久性(万次以上)	
								机械	电气
YMK16C-*M-S*AN YMK16C-*M-S*BN	AC250V	5A	-25°C~+55°C	100M Ω 以上	DC-13	24V	1A(5A)	50	5

注1: YMK16C-*M-S*BN的额定工作电流为5A。

实物图



