

1个起售

库存

RoHS

IP40 CE CCC

Delivery 交货期

**特长** **小型LED指示灯**  
 ● LED额定电压AC/DC24V。  
 ● 一体式和分离式2种触头结构产品。

**1个起接受订购!**  
**发货日期**  
 1~5个 **次日** (当日)  
 6个~ **另定**  
 17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order 订货范例

类型	颜色
<b>YML16C-C3AD24L3A</b>	<b>R</b>
↓	
型号	
<b>YML16C-C3AD24L3A-R</b>	

开关按钮·指示灯  
蜂鸣器·开关盒  
Switches·Indicators

- 急停按钮
- 按钮
- 选择开关
- 钥匙开关
- 指示灯**
- 金属指示灯
- 金属按钮
- 滑动开关
- 拨动开关
- 船型开关
- 波段开关
- 脚踏开关
- 其它开关

**即时报价** 询价请详参 0208 **Web报价** 米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com> **E-mail报价** | [elcs@misumi.sh.cn](mailto:elcs@misumi.sh.cn) **Fax报价** | 021-6710-8687

类型	颜色	安装孔尺寸	形状	触头结构	接线方式	防护等级	单价				30个以上
							1~9个	10~19个	20~29个	标准单价	
YML16C-C1AD24L3A	R G Y B 红 绿 黄 蓝	$\phi 16$	圆形	一体	焊接端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定	
YML16C-S1AD24L3A			方形								
YML16C-R1AD24L3A			长方形								
YML16C-C1AD24L4B			圆形	分离	焊接座						
YML16C-S1AD24L4B			方形								
YML16C-R1AD24L4B			长方形								
YML16C-C3AD24L3A	R 红	$\phi 16$	超短圆突形	一体	焊接端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定	
YML16C-C3AD24L4A			圆突形								
YML16C-C2AD24L3C			圆平形	M3.5 螺钉 端子							
YML16C-C1AD24B4C			闪光型								

### 详细规格

型号	额定绝缘电压	指示灯额定电压	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压	LED寿命	耐电压 AC1分钟 (V)		
								带电部与地线之间	带电部与非带电部之间	重量约 (g)
YML16C-*1AD24L3A-* YML16C-*1AD24L4B-*	AC250V	AC/DC24V	-25℃~+55℃	100M $\Omega$ 以上	DC-13	DC24V	40000h	2000	-	7~8
YML16C-C*AD24L*-* YML16C-C1AD24B4C-R			-25℃~+60℃	5M $\Omega$ 以上				2500	-	22

**关联产品**

- 开关盒 铝制小型盒 **P.1171**
- 开关盒 钢制中型盒 **P.1173**
- 开关盒  $\phi 16$ 塑料制开关盒 **P.1174**

2013.11  
2014.10

