

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品技术资料
索引

改装前(φ50 3层 信号灯)



改装完成后(φ50 4层 信号灯)

将φ50 三层(红→黄→绿)
改装成
φ50 四层(红→黄→绿→白)

用螺丝刀拆下3层中间螺钉



依次取下顶盖及红、黄、绿色LED模块



装上顶盖和4层中间螺钉,并用螺丝刀拧紧



依次装上白、绿、黄、红色LED模块

LED模块底部有一宽、一窄两个定位柱,与信号灯底座或LED
模块上层基板上的两个定位孔一一对应,请正确安装。