



RoHS

IP54

CE



Delivery  
交货期

**特长**

**经济型 φ 60 多层信号灯(长杆)。  
可多角度安装, 可折叠运输、收藏!**

- 采用独特的灯罩设计与高亮度LED, 可远距离识别。使用寿命更长达50000小时。
- 可折式底座设计, 支持45度, 90度, 180度的多角度固定, 使搬运更便捷。
- 提供带蜂鸣和不带蜂鸣两种类型。
- 一体化设计, 经济实用。
- 长杆型: 杆长约300mm。



注意

- 为使用安全, 请务必安装外部保险丝(额定1A参考▶1507页)
- 多台并联接线时有可能发生误动作, 请通过单独的接点进行控制。
- 请在考虑信号线电流和冲击电流的基础上, 设定所用外部接点的容量时留有余量。
- 错误的安装可能导致火灾、电子故障等, 请按接线图或附件说明书进行正确安装。
- 可能在无事先通知的情况下进行规格变更, 敬请谅解。
- 实际规格请以随附的说明书为准。
- 配线图及尺寸图请见▶1221页。

**1个起接受订购!**

**发货日期**

1~2个 **次日(当日)**

3个~ **另定**

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order  
订货范例

**型号**

**MST-MG-302**

- φ 30 多层信号灯
- φ 40 多层信号灯
- φ 50 多层信号灯
- φ 60 多层信号灯
- φ 60经济型多层信号灯
- 多层信号灯附件

制造商: PATLITE



2D CAD  
可从网页下载

**搭配使用例**

锁扣型钢制箱体▶6021页



框型钢制箱体▶6027页



防水型钢制箱体▶6043页



**即时报价** 询价请详参  
▶ 0208

1 Web报价  
24小时

米思米报价  
http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn  
3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	额定电压	层数	颜色 (从上层起)	底座折叠	动作类型		IP等级	总长L (mm)	单价折扣率			
					LED部	蜂鸣器			1~4个	5~9个	10~19个	20个以上
MST-MG-302	DC 24V	3	红·黄·绿	不可	亮灯	无	IP54	488.5	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定
MST-MG-302Q				可				550.5				
MST-MG-302B				不可				519.5				
MST-MG-302BQ				可				581.5				

**规格**

额定电压	DC 24V
使用电压范围	DC 21.6V~26.4V
防震等级	2G
额定消耗电流	红、黄、绿、蜂鸣器各25mA

**M材质表**

项目	材质 / 加工
棱镜	PC
底座	ABS
蜂鸣器	ABS
杆	PVC