



规格

型号		CPRM		
式样				
极数		1	2	3
额定脉冲耐受电压 (KV)		4		
额定电流 (A)		1,2,3,6,10,16,20,32		
取得认证		PSE, IEC, EN, CE, CCC		
动作特性		保护高感性负载和起动电流大的冲击性负载(如电机、变压器等)		
额定绝缘电压 (V)		PSE:400 CCC:690		
额定分断能力 (KA) IEC60898-1 EN60898-1 GB10963.1	PSE	5KA, AC110V/220V		
	CCC	6KA, AC230V/400V		
反接		不可		
过电流脱扣机构		热磁式		
耐久性能	机械寿命	20000次以上		
	电气寿命	10000次以上		
绝缘电阻		20MΩ 以上(DC500V)		
耐电压		2500V, 1分钟		
防护等级		IP20		
适用电线规格		1~25mm ²		
使用温度范围		-30~+70℃		
标高		2000m以下		
相对湿度		95%以下		
污染度		2		
安装		DIN导轨		
尺寸 (mm)		a	36	54
		b	89	89
		c	74	74
重量 (kg)		0.12	0.24	0.36



Example
使用范例



产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引