

接线图

3芯

CN1	颜色	CN2
1	黑	1
2	白	2
3	黄绿	3

6芯

CN1	线芯颜色/点线标识	CN2
A1	橙/短1	A1
A2	灰/短1	A2
A3	白/短1	A3
B1	黄/短1	B1
B2	粉/短1	B2
B3	橙/短2	B3

16芯

CN1	线芯颜色/点线标识	CN2
A1	橙/短1	A1
A2	灰/短1	A2
A3	白/短1	A3
A4	黄/短1	A4
A5	粉/短1	A5
A6	橙/短2	A6
A7	灰/短2	A7
A8	白/短2	A8
B1	黄/短2	B1
B2	粉/短2	B2
B3	橙/短3	B3
B4	灰/短3	B4
B5	白/短3	B5
B6	黄/短3	B6
B7	粉/短3	B7
B8	橙/短4	B8

5芯

CN1	线芯颜色/点线标识	CN2
1	橙/短1	1
2	灰/短1	2
3	白/短1	3
4	黄/短1	4
5	粉/短1	5

10芯

CN1	线芯颜色/点线标识	CN2
A1	橙/短1	A1
A2	灰/短1	A2
A3	白/短1	A3
A4	黄/短1	A4
A5	粉/短1	A5
B1	橙/短2	B1
B2	灰/短2	B2
B3	白/短2	B3
B4	黄/短2	B4
B5	粉/短2	B5

20芯

CN1	线芯颜色/点线标识	CN2
A1	橙/短1	A1
A2	灰/短1	A2
A3	白/短1	A3
A4	黄/短1	A4
A5	粉/短1	A5
A6	橙/短2	A6
A7	灰/短2	A7
A8	白/短2	A8
A9	黄/短2	A9
A10	粉/短2	A10
B1	橙/短3	B1
B2	灰/短3	B2
B3	白/短3	B3
B4	黄/短3	B4
B5	粉/短3	B5
B6	橙/短4	B6
B7	灰/短4	B7
B8	白/短4	B8
B9	黄/短4	B9
B10	粉/短4	B10

点线标识	点色	点线式样
短1	黑	■
短2		■ ■
短3		■ ■ ■
短4		■ ■ ■ ■

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引

矩形连接器线束新增两种电缆可选，
耐环境电缆与经济型无屏蔽电缆。



▶2029



▶2051



▶2091