

**接线图**

**SVPOH-OMNW1**  
 产品页 [▶2567](#)

引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	W	蓝
4	FG	黄/绿

※线束侧接插面视图

**SVPOH-OMNW2**  
 产品页 [▶2567](#)

引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄/绿

※设备侧接插面视图

**SVPOH-OMNW1B**  
 产品页 [▶2567](#)

引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	W	蓝
4	FG	黄/绿
5	B1	黑1
6	B2	黑2

※线束侧接插面视图  
 ※B1、B2无极性

**SVPOH-OMNW2B**  
 产品页 [▶2567](#)

引脚号	引脚号	线色	
		A、B	D
A	U	红	红
B	V	白	白
C	W	蓝	蓝
D	FG	黄/绿	黄/绿
E	B1	黑	黑
F	B2	黑/白	白
G	—	—	—

※设备侧接插面视图  
 ※B1、B2无极性

**SVEOH-OMNW1**  
 产品页 [▶2568](#)

放大器侧                      马达侧

信号名	线色	引脚号
E 5V	红	1
E 0V	黑	2
BAT(+)	橙	3
BAT(-)	橙/白	4
S(+)	蓝	5
S(-)	蓝/白	6
	隔离	外壳

引脚号	线色	信号名
1	红	E 5V
2	黑	E 0V
3	橙	BAT(+)
4	橙/白	BAT(-)
5	蓝	S(+)
6	蓝/白	S(-)
	外壳	隔离

**SVEOH-OMNW2**  
 产品页 [▶2568](#)

放大器侧                      马达侧

信号名	线色	引脚号
S(+)	蓝	5
S(-)	蓝/白	6
E 0V	黑	2
E 5V	红	1
BAT(-)	橙/白	4
BAT(+)	橙	3
FG	隔离	

引脚号	线色	信号名
C	蓝	S(+)
D	蓝/白	S(-)
G	黑	E 0V
H	红	E 5V
S	橙/白	BAT(-)
T	橙	BAT(+)
J	隔离	

- 三菱电机SSCNET II 伺服线束
- 三菱电机J4/J3/JN 伺服线束
- 三菱电机J2S/U2 伺服线束
- 松下MINAS A5 伺服线束
- 松下MINAS A4 伺服线束
- 松下MINAS A III 伺服线束
- 松下MINAS A/S/E 伺服线束
- 欧姆龙OMNUC G5 伺服线束
- 欧姆龙OMNUC W 伺服线束
- 安川电机ΣV 伺服线束
- 安川电机Σ III 伺服线束
- 安川电机Σ II 伺服线束
- 基恩士SV 伺服线束
- 基恩士MV 伺服线束
- 台达A2/B2/AB 伺服线束
- AC伺服马达 控制信号转换线束