

Cat6 UTP (绞合导体无屏蔽) (高品质型)

新产品

1个起售

库存

RoHS



特长 高品质无屏蔽的LAN线缆!

- UTP(无屏蔽)型。
- 绞线型方便接线作业。
- 镀金层厚度达50 μ 。



注意

- 外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。
- 关于FLUKE测量标准, 请参阅▶2906页。

CAT6 1000 BASE-TX 双绞线

Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~20根 次日(当日)

21根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

规格

标准	IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T)	
线缆	导体	绞线
	外径	6.0±0.3mm
	导体规格	AWG24
	最小弯曲半径	线缆直径×15倍
接线类型	同号接线	
温度范围	<75℃	

接线图



- | | | |
|-----|-----|-----|
| CN1 | CN2 | |
| 1 | 1 | 白/橙 |
| 2 | 2 | 橙 |
| 3 | 3 | 白/绿 |
| 4 | 4 | 蓝 |
| 5 | 5 | 白/蓝 |
| 6 | 6 | 绿 |
| 7 | 7 | 白/褐 |
| 8 | 8 | 褐 |

公差±1.5%



Order 订货范例

类型	颜色	全长
GLHR6T-UTP	BL	1



型号

GLHR6T-UTP-BL-1



即时报价 询价请详参 0208

24小时



Web 报价



Email 报价



FAX 报价

类型	颜色	全长 (m)	单价	单价折扣率		
				1~9根	10~19根	20~29根
GLHR6T-UTP	BL(蓝) GY(灰)	1	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定
		2				
		3				
		5				
		7				
		10				
15						

Cat6 UTP (单根导体无屏蔽) (高品质型)

新产品

1个起售

库存

RoHS



特长 无屏蔽长尺寸Cat6线缆

- UTP(无屏蔽)型。
- 单芯线型, 适用于长距离传输。
- 镀金层厚度达50 μ 。



注意

- 外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。
- 关于FLUKE测量标准, 请参阅▶2906页。

CAT6 1000 BASE-TX 双绞线

Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~20根 次日(当日)

21根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

规格

标准	IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T)	
线缆	导体	单芯线
	外径	5.7±0.3mm
	导体规格	AWG24
	最小弯曲半径	线缆直径×15倍
接线类型	同号接线	
温度范围	<75℃	

接线图



- | | | |
|-----|-----|-----|
| CN1 | CN2 | |
| 1 | 1 | 白/橙 |
| 2 | 2 | 橙 |
| 3 | 3 | 白/绿 |
| 4 | 4 | 蓝 |
| 5 | 5 | 白/蓝 |
| 6 | 6 | 绿 |
| 7 | 7 | 白/褐 |
| 8 | 8 | 褐 |

公差±1.5%



Order 订货范例

类型	颜色	全长
GLHR6S-UTP	BL	20



型号

GLHR6S-UTP-BL-20



即时报价 询价请详参 0208

24小时



Web 报价



Email 报价



FAX 报价

类型	颜色	全长 (m)	单价	单价折扣率		
				1~9根	10~19根	20~29根
GLHR6S-UTP	BL(蓝) GY(灰)	20	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
		30				