



RoHS



**特长** 高品质六类无屏蔽网线, 全数Fluke检查商品

- 是符合Cat6标准的优质网线。
- UTP(无屏蔽)型线缆。
- 线缆为挠性绞线型, 接线更轻松。
- 采用防卡爪折断结构, 卡爪不易折断。
- UTP(无屏蔽)、绞线的说明请参照▶2905页。

Cat6 1000 BASE-TX 双绞线



1根起接受订购!

发货日期

1~30根	次日(当日)
31根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品售完即止

库存品

●防卡爪折断结构



型号

LAC6-UY-BL-1

※外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。

**¥ 即时报价** 询价请详参 Q208


24小时 Web 报价 Email 报价 FAX 报价

型号	颜色	全长 (m)	单价				单价折扣率
			1~9根	10~19根	20~29根	30根以上	
LAC6-UY-BL-1	蓝色	1	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定	
LAC6-UY-BL-3		3					
LAC6-UY-BL-7		7					
LAC6-UY-BL-10		10					
LAC6-UY-BL-15		15					
LAC6-UY-GY-1	灰色	1					
LAC6-UY-GY-2		2					
LAC6-UY-GY-3		3					
LAC6-UY-GY-5		5					
LAC6-UY-GY-7		7					
LAC6-UY-GY-10		10					
LAC6-UY-GY-15		15					

规格

标准	IEEE802.3/u/ab、EIA/TIA-845(最高符合1000BASE-TX)	
类别	Cat6	
连接器	RJ45	
线缆	导体	多股
	外径	6.0±0.3mm
	导体规格	AWG24
	最小弯曲半径	线缆直径×4倍
重量	约38g/m(连接器除外)	
接线类型	同号接线	

接线图



- |     |         |
|-----|---------|
| CN1 | CN2     |
| 1   | 1 白 / 橙 |
| 2   | 2 橙     |
| 3   | 3 白 / 绿 |
| 4   | 4 蓝     |
| 5   | 5 白 / 蓝 |
| 6   | 6 绿     |
| 7   | 7 白 / 褐 |
| 8   | 8 褐     |

公差

最长	最短
全长的103%	同全长

