

Cat5E 无屏蔽水晶头 (便利加工型)

RoHS



特长

Global Harness Series

便利加工型超五类无屏蔽水晶头

●可在插入导线，压接后再进行导线剪切提高了产品的组装效率。

※组装方法请参考▶2972页



注意

·在Cat5E模块化插头上使用Cat6线缆，仍为Cat5E规格。

CAT5E



Delivery
交货期

1包起接受订购!

发货日期

1~100包 次日(当日)

101包~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order
订货范例

型号

NW060-EZRJ45-50

订购单位	包
每包数量	50个装

订购单位	包
每包数量	250个装



即时报价 询价请详参 ▶ 0208



Web
报价



Email
报价



FAX
报价

型号	包装数量	单价			单价折扣率			
		1~9包	10~19包	20~29包	30包以上			
NW060-EZRJ45-50	50	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定			
NW060-EZRJ45-250	250	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定			

规格

规格	Cat5E
适用线缆	导体 两用(单根导体, 多股) AWG 24~26
连接器	UL 94V-0
	外壳 聚碳酸酯PC
	触点 镀金
重量(g)	2

RJ11水晶头



※外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。

特长

组装方便的RJ11水晶头

- 插拔测试2000次以上。
- 无屏蔽功能。
- 以1包(10个)为单位出售，减少库存浪费。
- 压接工具请参照▶2972页。

库存品售完即止



Delivery
交货期

1包起接受订购!

发货日期

1~100包 次日(当日)

101包~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order
订货范例

型号

LARJ12-10P

※例: 如需20个时, 订购数量为2。

订购单位	包
每包数量	10个装



即时报价 询价请详参 ▶ 0208



Web
报价



Email
报价



FAX
报价

型号	规格	包装数量	单价			单价折扣率		
			1~9包	10~19包	20~29包	30包以上		
LARJ12-10P	6芯	10	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定		

规格

类别	RJ11
适用线缆	导体 多股、单根导体均可使用 AWG 4芯: 24~23 6芯: 26~24
连接器	壳材质 聚碳酸酯
	端子材质 铜镀金
重量(g)	1

