

规格  
追加

库存

## 端头

RoHS



### 特长 Universal MATE-N-LOK用端头

- Universal MATE-N-LOK连接器专用的端头。
- 可安装在插头型外壳或插座型外壳中使用。
- 有盘状可售, 型号及订购信息参考下表。



- 请注意包装数量。
- 请通过插针端头和插孔端头的组合进行连接。
- 不能用于其它系列的连接器产品。
- 请务必使用规格合适的电线。

制造商: TE Connectivity

※盘状照片如下



压接 镀锡



Delivery  
交货期

### 发货日期

1~5包	次日(当日)
6包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。  
库存品

### 发货日期

1盘	次日(当日)
2盘~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。  
库存品



Order  
订货范例


型号

NYUMA2418-M-100P


※例: 如需200个时, 订购数量为2。

### 尺寸图

(单位: mm)



插针



插孔

型号	类型	L
NYUMA2418-M-100P	插针	20.1
NYUMA2014-M-100P		20.6
NYUMA2418-FM-100P	插孔	19.3
NYUMA2014-FM-100P		19.8

订购单位

包/盘

每包数量

见下表



即时报价 询价请详参 0208

Web报价



米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com

E-mail报价

elcs@misumi.sh.cn

Fax报价

021-6710-8687

型号	工厂型号	包装数量	类型	适用电线			适用压接工具 3566页	单价 1~9包	单价折扣率			重量 (g/个)
				AWG	导体截面积mm <sup>2</sup>	包覆外径φmm			10~19包	20~29包	30包以上	
NYUMA2418-M-100P	350690-1	100个	插针	24-18	0.2~0.89	1.02~2.54	MSHT-A05	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定	0.4
NYUMA2014-M-100P	350552-1			20-14	0.5~2.27	3.3~5.08						0.4
NYUMA2418-FM-100P	350689-1		插孔	24-18	0.2~0.89	1.02~2.54						0.3
NYUMA2014-FM-100P	350551-1			20-14	0.5~2.27	3.3~5.08						0.4

### 盘状型号列表

MISUMI型号	工厂型号	包装数量	类型	单价	
				1盘	2盘以上
350561-1-REEL	350561-1	7000	插针	标准单价	另定
350538-1-REEL	350538-1	2500			
350570-1-REEL	350570-1	7000	插孔	标准单价	另定
350537-1-REEL	350537-1	2500			

## 专用拉拔工具



### 特长 Universal MATE-N-LOK用拉拔工具

- 用于从外壳中拔出已安装在Universal MATE-N-LOK连接器的端头。无论端头的规格是插针型还是插孔型, 用本工具都能拔出。



- 端头一旦拉拔后就不能再使用。
- 不能用于其它系列的连接器。

制造商: TE Connectivity



Order  
订货范例

型号

NYUM-POP



Delivery  
交货期

1个起接受订购!

### 发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。  
库存品



即时报价 询价请详参 0208



Web  
报价



Email  
报价



FAX  
报价

型号	单价 1~9个	单价折扣率			重量 (g)
		10~29个	20~29个	30个以上	
NYUM-POP	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定	60

### 互换表

拉拔工具	
MISUMI型号	工厂型号
NYUM-POP	1804030-1