



RoHS



20 CAD  
可从网页下载

特长

连接不同类同轴连接器的转换接头

● 备有7种转换类型，以满足不同需求。

基本规格

- 请参阅各连接器页。
- BNC型 ▶ 3705页
- SMA型 ▶ 3709页
- SMB型 ▶ 3711页



· 嵌合时在外侧的同轴连接器称为插头、在内侧的称为插口。因此，SMB型的插头为内螺纹、插口为外螺纹。

镀金



Delivery  
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~49个 次日(当日)

50个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order  
订货范例

型号

MF70P78P



即时报价 询价请详参 0208

Web 报价

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax 报价 | 021-6710-8687

型号	左侧		右侧		尺寸图	重量 (g)	单价			
	连接器类型	触头形状	连接器类型	触头形状			1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
MF70P78P	SMA	插针	BNC	插针	A	6	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定
MF70J78P			BNC	插孔	B	8				
MF78P91J			SMB	插针	C	11				
MF70P78J		插孔	BNC	插针	D	7				
MF70J78J			BNC	插孔	E	10				
MF78J91P			SMB	插孔	F	5				
MF78J91J	SMB	插针	G	4						

尺寸图

(单位: mm)

