


RoHS



2D CAD
可从网页下载

特长 上方有切口的经济型线槽
新增整箱销售，更实惠！

- 只需打开同线孔上方的开口即可轻松将电线穿过线槽。
- 安装简单，只需将底槽固定在板上，然后将所要配的线装入槽内，再将盖子盖上即可。
- 收纳性好，可使得复杂的配线变得整齐美观，如想增加线路和修改时，把盖子打开即可进行工作。



注意

- 宽度在70mm及以上时，线槽安装孔为多排孔。
- 非整箱出货时，可能会出现底槽和上盖分箱包装的情况。



1根起接受订购!

发货日期

1~10根	次日 (当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

1箱起接受订购!

发货日期

1~2箱	第5天
3箱~	另定

非库存品


关联产品

低速运动多用途电缆



▶4103页

通用多用途电缆




▶4195页

大截面单芯电线



▶4205页

海外规格单芯电线




▶4223页

材质特性

材质	氯乙烯
使用温度范围	-20℃~+60℃
颜色	灰

尺寸图

(单位: mm)



出线孔类型

类型	图示
L型(8mm)	
M型(6mm)	
S型(4mm)	

规格表

产品类型	出线孔类型	全长L (m)	宽W (mm)	高H (mm)	收纳电线根数 (V线2mm ²) PCS
MMYK-25-25-2	S	2	25	24	10~20
MMYK-25-45-2	S, M, L			45	20~25
MMYK-25-65-2	S, M, L			65	40~60
MMYK-33-33-2	S, M			33	20~25
MMYK-33-45-2	S, M, L		33	45	35~45
MMYK-33-65-2	S, M, L			65	60~75
MMYK-40-40-2	S, M			40	60~70
MMYK-40-60-2	S, M, L		40	60	100~115
MMYK-40-80-2	S, L			80	125~135
MMYK-45-45-2	S, M, L		45	45	65~75
MMYK-45-65-2	S, M, L			65	100~115
MMYK-50-50-2	S			50	80~90
MMYK-50-100-2	S, L		50	100	190~250
MMYK-60-60-2	S, M, L			60	140~160
MMYK-60-80-2	S, L		60	80	180~210
MMYK-65-65-2	S, M, L			65	180~220
MMYK-80-80-2	S, L			80	260~280
MMYK-100-100-2	S, L		100	100	300~400
MMYK-70-100-2	S, L			70	250~300
MMYK-120-80-2	S, L		120	80	400~450
MMYK-40-100-2	S, L		40	100	190~220
MMYK-100-80-2	S, L		100	80	320~350
MMYK-150-75-2	L		150	75	220~260
MMYK-80-100-2	S, L		80	100	280~320
MMYK-33-100-2	S, L		33	100	100~130
MMYK-30-60-2	S		30	60	55~70
MMYK-60-40-2	S, M		60	40	100~120

