



# 箱型 (四边折弯)



2D CAD  
可从网页下载

## 特长 四边已焊接的强固箱型钢制型材

- 焊接和涂装已实施。
- 三色可选。

## 基本规格

类型	材质	板厚t
FPANL15	SPCC	1.5mm
FPANL20		2.0mm
尺寸	范围	单位
W(宽)	110~500mm	10mm间隔
H(高)	50~600mm	10mm间隔
D(深)	20~100mm	10mm间隔

※□框内W≥D×1.5时可制作



**1个起接受订购!**

发货日期	
1~3个	<b>第5天</b>
4个~	<b>另定</b>

※注意：发货日期不包含周六、周日和节假日。

非库存品



型号	W	H	D	涂装色
FPANL15	300	200	100	G



型号  
**FPANL15-300-200-100-G**


## 涂装色



※通常色与桔纹区别请见P6011页。


## 尺寸图

(单位: mm)



## 设备安装有效区域

(单位: mm)



**即时报价** 询价请详参  
0208

Web报价  
http://cn.misumi-ec.com

米思米报价 百度一下

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax报价 | 021-6710-8687

类型	尺寸 (mm)			涂装色	单价折扣率			
	W	H	D		1~5个	6~10个	11~30个	31个以上
FPANL15 (板厚1.5mm)	110~500 (可以10mm为 单位指定尺寸)	50~600 (可以10mm为 单位指定尺寸)	20~100 (可以10mm为 单位指定尺寸)	K (2.5Y9/1)	标准单价	8.5 折起	8.0 折起	另定
FPANL20 (板厚2.0mm)				G (5Y7/1)				
	RE (RAL7035)							
	桔纹							