


规格

型号		CPRM			
式样					
极数		1	2	3	
额定脉冲耐受电压 (KV)		4			
额定电流 (A)		1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 32			
取得认证		CCC			
动作特性		保护高感性负载和起动电流大的冲击性负载(如电机、变压器等)			
额定绝缘电压 (V)		AC690V			
额定分断能力 (KA) IEC60898-1 EN60898-1 GB10963.1		6KA, AC230V/400V			
反接		不可			
过电流脱扣机构		热磁式			
耐久性能	机械寿命	20000次以上			
	电气寿命	10000次以上			
绝缘电阻		20MΩ 以上(DC500V)			
耐电压		2500V, 1分钟			
防护等级		IP20			
适用电线规格		1~25mm ²			
使用温度范围		-30~+70℃			
标高		2000m以下			
相对湿度		95%以下			
污染度		2			
安装		DIN导轨			
尺寸 (mm)		a	18	36	54
		b	89	89	89
		c	72	74	74
重量 (kg)		0.12	0.24	0.36	

继电器
开关按钮·指示灯
蜂鸣器
多层信号灯·旋转报警灯
LED灯
开关电源
噪音滤波器
铁氧体磁环
变压器
电路保护器
保险丝
测量仪表
AC/DC风扇
AC电源线
接插件
电源分配器



Example
使用范例

