

并口连接器线束

通用接头型并口线束 零部件表


连接器

GLCT



连接器(插针)	
型号	RC-30**0
额定电流	5A
额定电压	500V
厂家	米思米
页码	▶666页

GLCT



连接器(插孔)	
型号	RC-60**0
额定电流	5A
额定电压	500V
厂家	米思米
页码	▶666页

GRNC




连接器	
原厂型号	57-30**0(插针)
额定电流	5A
额定电压	500V
厂家	DDK
页码	▶661页

GRNC




连接器	
原厂型号	57-60**0(插孔)
额定电流	5A
额定电压	500V
厂家	DDK
页码	▶662页

接地线·端子



接地线	
规格	UL1007
弯曲半径	10倍
电压	300V



接地端子(O形)	
型号	RBV1.25-3.5RE同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm ²)
非卖品	



压着端子(Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm ²)
非卖品	

线缆

WA



WA 20276线缆	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	80℃
接线·线色图	▶377页

WB



WB 2464线缆	
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	80℃
接线·线色图	▶378页

WC



WC 2464线缆(耐油)	
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80℃
接线·线色图	▶379页

WE



WE 20276线缆(无屏蔽)	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80℃
接线·线色图	▶377页

线缆外径·允许电流

			芯数(对数)			
			16(8P)	26(13P)	40(20P)	50(25P)
线缆规格	WA(UL20276)	外径(mm)	5.5	6.7	7.6	8.1
		允许电流(A)	1	1	1.23	1.14
	WB(UL2464)	外径(mm)	8.2	9.8	11.6	12.7
		允许电流(A)	2	1.74	1.53	1.44
	WC(UL2464)	外径(mm)	7.4	8.8	10.5	-
		允许电流(A)	1	0.8	0.7	-
	WE(UL20276)	外径(mm)	6.6	8.0	9.7	10.8
		允许电流(A)	0.8	0.65	0.6	0.55