

【简易调整】Z轴 中耐荷重 段替用 / 初回设定用  
**【简易调整】Z轴 耐中载 装夹转换用 / 初次设定用**

CAD 数据文件名: 23\_Simplified\_Adjustment\_Units

■特长: 可通过Z轴承受负载。由于带刻度且抑制了背隙, 因此适用于分配器、摄像头等换装时的调整。

■装夹转换 **RoHS** **XKDSP40** **XKDSP60**

4-φ3.5通孔、φ6.5沉孔深度3.5  
 6-M3X0.5有效深度4  
 固定夹 (M2.6内六角螺栓)  
 φ4H7深度3  
 根据距离上方的行程会出现沉孔

6-M3X0.5有效深度4  
 固定夹 (M2.6内六角螺栓)  
 φ4H7深度3  
 根据距离上方的行程会出现沉孔

◆最小读数 0.5mm ◆旋钮旋转1圈的移动量 1.5mm

M 材质 A5052(黑色阳极氧化处理)  
 A 附件 内六角螺栓CB3-10X4个

■精度基准

◆左图基准存在间隙, 故不适用于精密定位。

型式 Type	No.	滑台面 (mm)	移动量 (mm)	耐负载 N(kgf)	自重 (g)	单价(元)
XKDSP	40	40X40	±6	19.6(2)	100	请询价
	60	60X60	±6	39.2(4)	190	前-3

◆耐负载的数值为使用Z轴时(照片中的朝向)的值。

Order 订货范例 **型式**  
**XKDSP60**

Delivery 交货期 **9** 天发货  
 上海·广州发货

■特长: 可通过Z轴承受负载。该规格采用尼龙涂层螺帽, 由于背隙较小, 因此适合仅限摄像头等初次设定的调整用途。

■初次设定用 **RoHS** **XKEMA40** **XKEMA60**

4-M4φ6沉孔深度3.5  
 4-φ5.7  
 4-φ5.7  
 4-φ5.7

◆可利用M3内六角螺栓从正面连接, 或者利用M4从背面连接。

◆照片为表面。 ◆旋钮旋转1圈的移动量0.7mm

M 材质 A5052(黑色阳极氧化处理)  
 A 附件 定位销 MS3-10 2个  
 内六角螺栓 CB3-10 4个

■精度基准

◆左图基准存在间隙, 故不适用于精密定位。  
 ◆数值为出厂值。

型式 Type	No.	滑台面 (mm)	移动量 (mm)	耐负载 N(kgf)	自重 (g)	单价(元)
XKEMA	40	40X40	±3	49(5)	70	请询价
	60	60X60	±5	98(10)	160	前-3

◆耐负载的数值为使用Z轴时(照片中的朝向)的值。

Order 订货范例 **型式**  
**XKEMA40**

Delivery 交货期 **9** 天发货  
 上海·广州发货

【简易调整】ディスペンサ取付用アクセサリ - シリンジランプ / ニードル着座ブロック / 取付プレート -  
**【简易调整】分配器安装用附件**  
 注射器固定夹 / 针座滑块 / 安装板

CAD 数据文件名: 23\_Simplified\_Adjustment\_Units

■特长: 使用该附件可将注射器安装到滑台上。注射器的安装部有2个零件, 因此可轻柔固定。

■注射器固定夹 **RoHS** **DSPCL**

DSPCL的构造

◆由于采用了压缩弹簧, 注射器更换时的作业性优良。

M 材质 A6063(黑色阳极氧化处理)  
 A 附件 短头内六角螺栓(产品安装用) CBSST4-8X2个

型式 Type	D	(P)	(A)	B	C	(E)	H	S1	M1	S	M	W	适用安装板	附属螺栓	单价(元)
DSPCL	7									7.0			DSPPT 7		请询价
	11	20	30	40	12	10	18	32	4	6.0	4	1.5	DSPPT11	SCB4-15	3种方法 前-3
	12									5.8			DSPPT12		
	15									9.8			DSPPT15		
	16									9.5			DSPPT16		3种方法 前-3
	18	30	50	60	15	20	27	50	4	9.0	5	2	DSPPT18	SCB5-25	
26									7.0			DSPPT26			

Order 订货范例 **型式**  
**DSPCL11**

Delivery 交货期 **11** 天发货  
 上海·广州发货

■特长: 使用该附件可将注射器安装到滑台上。与注射器固定夹配套使用, 可防止注射器掉落。

■针座滑块 **RoHS** **NDPLT**

◆M 材质 A6063(黑色阳极氧化处理)  
 A 附件 短头内六角螺栓(产品安装用) CBSST4-8X2个

型式 Type	No.	D (选择)	P	E	A	B	C	M	(H)	S1	M1	适用安装板	附属螺栓	单价(元)
NDPLT	40	8	20	14	34	30	6	4	6	20	4	DSPPT7·11·12	CBBGS4-12	请询价
	60	8	30	14	44	40	6	4	6	30	4	DSPPT15·16·18·26		3种方法 前-3
	9								6.5					

Order 订货范例 **型式** - **D**  
**NDPLT40** - **9**

Delivery 交货期 **11** 天发货  
 上海·广州发货

■特长: 使用该板可将DSPCL、NDPLT安装到XKDSP、XKEMA上。

■安装板 **RoHS** **DSPPT**

◆M 材质 A6063(黑色阳极氧化处理)  
 A 附件 内六角螺栓 SCB3-6X4个

型式 Type	No.	A	B	C	X	F	d1	h1	d2	P1	P2	d3	h2	d4	Y	G	适用滑台	单价(元)	
DSPPT	7																		请询价
	11	40	50	60	32	4	6	3.5	3.5	32	20	7.5	3	4.5	15		XKDSP40 XKEMA40	3种方法 前-3	
	12																		
	15																		
	16	60	65	75	60	5	6	3.5	3.5	50	30	7.5	3	4.5	18		XKDSP60 XKEMA60	3种方法 前-3	
	18																		
26																			

Order 订货范例 **型式**  
**DSPPT11**

Delivery 交货期 **11** 天发货  
 上海·广州发货

Order 订货范例 **型式**  
**DSPPT11**

Delivery 交货期 **11** 天发货  
 上海·广州发货

23 简易调整组件

23 简易调整组件