



溶接サニタリー管 一標準タイプ

焊接食品级清洁管 标准型

交易咨询 (如报价/订货)
请联系 TEL: 021-6710-8701

CAD 数据文件名: 43_Sanitary_Vacuum_Tanks

■组合自由度极为相似的食品级清洁管请参阅 P.2407.

■焊接食品级清洁管 套圈×管	
Type	材料 标准
SNLFFP	SUS304 管: (No. 1S~3S) JIS G3447 接头: IDF
RoHS	
■焊接食品级清洁管 弯管×管	
Type	材料 标准
SNLEP	SUS304 管: (No. 1S~3S) JIS G3447 接头: IDF
RoHS	
■焊接食品级清洁管 套圈×套圈	
Type	材料 标准
SNLFF	SUS304 管: (No. 1S~3S) JIS G3447 接头: IDF
RoHS	
■焊接食品级清洁管 套圈×90°弯管	
Type	材料 标准
SNLFE	SUS304 管: (No. 1S~3S) JIS G3447 接头: IDF
RoHS	
■焊接食品级清洁管 套圈×45°弯管	
Type	材料 标准
SNLFFH	SUS304 管: (No. 1S~3S) JIS G3447 接头: IDF
RoHS	

型式	No.	L 指定单位 1mm	D	d	A	单价(元)			
						最短L 200	L201 300	L301 400	L401 500
SNLFFP	1S	42~500	25.4	23	50.5				
	1.5S	42~500	38.1	35.7	50.5				
	2S	42~500	50.8	47.8	64				
	2.5S	42~500	63.5	59.5	77.5				
	3S	42~500	76.3	72.3	91				

型式	No.	L 指定单位 1mm	D	d	A	H ₁	H ₂	单价(元)			
								最短L 200	L201 300	L301 400	L401 500
SNLEP	1S	90~500	25.4	23	50.5	34	55				
	1.5S	100~500	38.1	35.7	50.5	49	70				
	2S	110~500	50.8	47.8	64	61	82				
	2.5S	140~500	63.5	59.5	77.5	84	105				
	3S	140~500	76.3	72.3	91	89	110				

型式	No.	L 指定单位 1mm	D	d	A	单价(元)			
						最短L 200	L201 300	L301 400	L401 500
SNLFF	1S	84~500	25.4	23	50.5				
	1.5S	84~500	38.1	35.7	50.5				
	2S	84~500	50.8	47.8	64				
	2.5S	84~500	63.5	59.5	77.5				
	3S	84~500	76.3	72.3	91				

型式	No.	L 指定单位 1mm	D	d	A	H ₁	H ₂	单价(元)			
								最短L 200	L201 300	L301 400	L401 500
SNLFE	1S	110~500	25.4	23	50.5	34	55				
	1.5S	120~500	38.1	35.7	50.5	49	70				
	2S	130~500	50.8	47.8	64	61	82				
	2.5S	160~500	63.5	59.5	77.5	84	105				
	3S	160~500	76.3	72.3	91	89	110				

型式	No.	L 指定单位 1mm	D	d	A	H ₂	H ₃	单价(元)			
								最短L 200	L201 300	L301 400	L401 500
SNLFFH	1S	90~500	25.4	23	50.5	15.8	43.9				
	1.5S	100~500	38.1	35.7	50.5	23.7	49.5				
	2S	100~500	50.8	47.8	64	31.6	59.8				
	2.5S	110~500	63.5	59.5	77.5	42	71.9				
	3S	120~500	76.3	72.3	91	52.6	84.2				

Order 订货范例 型式 — L
SNLFP2S — 200
SNLFF1S — 350

Delivery 交货期 13天发货
上海·广州发货



溶接サニタリー管 一分岐タイプ

焊接食品级清洁管 分支型

交易咨询 (如报价/订货)
请联系 TEL: 021-6710-8701

CAD 数据文件名: 43_Sanitary_Vacuum_Tanks

■组合自由度极为相似的食品级清洁管请参阅 P.2409.

■焊接食品级清洁管 套圈×管	
Type	材料 标准
SNLFFP	SUS304 管: (No. 1S~3S) JIS G3447 接头: IDF
RoHS	
■焊接食品级清洁管 弯管×管	
Type	材料 标准
SNLEFP	SUS304 管: (No. 1S~3S) JIS G3447 接头: IDF
RoHS	
■焊接食品级清洁管 套圈×套圈	
Type	材料 标准
SNLFFF	SUS304 管: (No. 1S~3S) JIS G3447 接头: IDF
RoHS	
■焊接食品级清洁管 套圈×90°弯管	
Type	材料 标准
SNLFFE	SUS304 管: (No. 1S~3S) JIS G3447 接头: IDF
RoHS	
■焊接食品级清洁管 套圈×45°弯管	
Type	材料 标准
SNLFFH	SUS304 管: (No. 1S~3S) JIS G3447 接头: IDF
RoHS	

型式	No.	L 指定单位 1mm	L ₁ 指定单位 1mm	D	d	A	G	K	单价(元)			
									最短L 200	L201 300	L301 400	L401 500
SNLFFP	1S	89~500	55~466	25.4	23	50.5	35	34				
	1.5S	119~500	70~451	38.1	35.7	50.5	42	49				
	2S	143~500	82~439	50.8	47.8	64	49	61				
	2.5S	189~500	105~416	63.5	59.5	77.5	55	84				
	3S	199~500	110~411	76.3	72.3	91	61.5	89				

Ⓚ为加工极限。分支套圈位于L₁部分。请指定L·L₁，使L-L₁≥K。

型式	No.	L 指定单位 1mm	L ₁ 指定单位 1mm	D	d	A	H ₁	H ₂	G	K	单价(元)			
											最短L 200	L201 300	L301 400	L401 500
SNLEFP	1S	110~500	70~460	25.4	23	50.5	34	55	35	34				
	1.5S	150~500	100~450	38.1	35.7	50.5	49	70	42	49				
	2S	190~500	130~430	50.8	47.8	64	61	82	49	61				
	2.5S	260~500	170~410	63.5	59.5	77.5	84	105	55	84				
	3S	270~500	180~410	76.3	72.3	91	89	110	61.5	89				

Ⓚ为加工极限。分支套圈位于L₁部分。请指定L·L₁，使L-L₁≥K。

型式	No.	L 指定单位 1mm	L ₁ 指定单位 1mm	D	d	A	G	K	单价(元)			
									最短L 200	L201 300	L301 400	L401 500
SNLFFF	1S	110~500	55~440	25.4	23	50.5	35	55				
	1.5S	140~500	70~430	38.1	35.7	50.5	42	70				
	2S	164~500	82~410	50.8	47.8	64	49	82				
	2.5S	210~500	105~390	63.5	59.5	77.5	55	105				
	3S	220~500	110~390	76.3	72.3	91	61.5	110				

Ⓚ为加工极限。分支套圈位于L₁部分。请指定L·L₁，使L-L₁≥K。

型式	No.	L 指定单位 1mm	L ₁ 指定单位 1mm	D	d	A	H ₁	H ₂	G	K	单价(元)			
											最短L 200	L201 300	L301 400	L401 500
SNLFFE	1S	130~500	55~430	25.4	23	50.5	34	55	35	68				
	1.5S	170~500	70~400	38.1	35.7	50.5	49	70	42	98				
	2S	210~500	82~370	50.8	47.8	64	61	82	49	122				
	2.5S	280~500	105~330	63.5	59.5	77.5	84	105	55	168				
	3S	290~500	110~320	76.3	72.3	91	89	110	61.5	178				

Ⓚ为加工极限。分支套圈位于L₁部分。请指定L·L₁，使L-L₁≥K。

型式	No.	L 指定单位 1mm	L ₁ 指定单位 1mm	D	d	A	H ₂	H ₃	G	K	单价(元)			
											最短L 200	L201 300	L301 400	L401 500
SNLFFH	1S	105~500	55~450	25.4	23	50.5	15.8	43.9	35	50				
	1.5S	145~500	70~420	38.1	35.7	50.5	23.7	49.5	42	80				
	2S	180~500	82~400	50.8	47.8	64	31.6	59.8	49	100				
	2.5S	235~500	105~370	63.5	59.5	77.5	42	71.9	55	130				
	3S	255~500	110~350	76.3	72.3	91	52.6	84.2	61.5	150				

Ⓚ为加工极限。分支套圈位于L₁部分。请指定L·L₁，使L-L₁≥K。

Order 订货范例 型式 — L — L₁
SNLFF2S — 500 — 300

Delivery 交货期 16天发货
上海·广州发货