

小型钢板制防水脚踏开关

CCC CE IP68

Delivery 交货期

特长 碳素钢板拉伸成型低踏板前踩式

- 表面烤漆被覆，耐冲击、耐磨损、耐高温，防护等级IP68。
- 低踏板前踩式，操作省力。
- 内置V15F-01C瞬动型微动开关，触点24K镀金。



20 CAD
可从网页下载

1个起接受订购!

发货日期

1~4个 次日(当日)
5个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order 订货范例

型号

YHRF-MX1K-F



即时报价 询价请详参 0208

1 Web报价 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	内置开关			标配电线		动作方式	操动力(N)	重量(kg)	踏板规格	单价折扣率				
	规格	触点形式	额定值	长度(m)	规格					截面积	1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
YHRF-MX1K-F	防水微动触点镀金	1a	8A AC 220V	2	RVV 2芯黑色	0.5mm ²	自复	≤11	0.35	黑色钢板	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定

电气特性

接触电阻	绝缘电阻(500VDC)	耐电压	寿命	环境温度	环境湿度	防护等级
50MΩ以下	100MΩ以上	2000VAC/60s	机械100万次 电气10万次	-25℃~+70℃	45%~85%RH	IP68

外形与电路图

(单位: mm)

