



并口线束 通用型 固定长(使用米思米原创连接器)



特长 适合电脑与打印机的连接等用途

- 使用米思米原创连接器, EMI对策产品。
- 库存品, 支持当天发货。



- 注意
- 屏蔽线与罩壳连接。
 - 不能与螺丝锁定式产品对接。

L (m)	0.5	1~3
公差	+20mm	+50mm

- 细径
- 焊接
- EMI对策
- 镀金



Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期	
1~10根	次日(当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。
库存品

即时报价 询价请详参 0208

单价	单价折扣率		
1~10根	11~30根	31~50根	51根以上
标准单价	9.5折起	9.0折起	另定


Order 订货范例

型号				
GLCTS-P-WA-14-1				
连接器类型	形状规格类型	外形示意图	芯数	全长(m)
GLCTS EMI对策型 焊接式连接器 弹簧锁定 米思米原创型	P-WA (插针)		14 24 36 50	1 3 0.5 1 2

连接器类型	形状规格类型	外形示意图	芯数	全长(m)
GLCTS EMI对策型 焊接式连接器 弹簧锁定 米思米原创型 	P-WA (插针)		14 24 36 50	1 3
	PP-WA (插针·插针)			0.5 1 2

并口线束规格

连接器规格	
额定电流	<5A
额定电压	500V(AC)
耐电压(1分钟)	AC 1000V
材质	不锈钢(外壳)、铜(端子)、PBT
温度范围	-55℃~+105℃



线缆规格	
UL No.	20276
AWG尺寸	28
导体材质	镀锡铜
绝缘体材质	PVC
外皮材质	PVC
导体电阻	<246 Ω/km
额定电压	30V
耐电压(1分钟)	AC 500V
绝缘电阻	>10mΩ/km
温度范围	-25℃~+80℃
屏蔽	单层屏蔽

线缆外径(mm±0.2) · 允许电流		
14芯(8P)	5.9	1A
24芯(13P)	7.2	1A
36芯(20P)	7.8	1.23A
50芯(25P)	8.4	1.14A

关联产品

并口连接器线束通用接头型 P.2105	并口连接器线束通用接头型 P.2111	并口连接器线束通用EMI对策型 P.2117	并口连接器线束扁平电缆型 P.2123
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------

矩形连接器线束

- Dsub 连接器线束
- MIL插座 连接器线束
- FCN 连接器线束
- 转换·分叉线束
- 并口 连接器线束
- IEEE1284 连接器线束
- MR 连接器线束
- PCR 连接器线束
- PCS 连接器线束
- 重载防水 连接器线束

2013.11
▼
2014.10

接线、线色图

选择14芯时

CN1		线芯识别			CN2	
针No.	针No.	配对号	电线颜色	线条颜色	针No.	针No.
1	1	1对	橙	黑1	1	1
8	8		橙	红1	8	8
2	2	2对	灰	黑1	2	2
9	9		灰	红1	9	9
3	3	3对	白	黑1	3	3
10	10		白	红1	10	10
4	4	4对	黄	黑1	4	4
11	11		黄	红1	11	11
5	5	5对	粉红	黑1	5	5
12	12		粉红	红1	12	12
6	6	6对	橙	黑2	6	6
13	13		橙	红2	13	13
7	7	7对	灰	黑2	7	7
14	14		灰	红2	14	14
罩壳			屏蔽			罩壳·端子

选择36芯时

CN1		线芯识别			CN2	
针No.	针No.	配对号	电线颜色	线条颜色	针No.	针No.
1	1	1对	橙	黑1	1	1
19	19		橙	红1	19	19
2	2	2对	灰	黑1	2	2
20	20		灰	红1	20	20
3	3	3对	白	黑1	3	3
21	21		白	红1	21	21
4	4	4对	黄	黑1	4	4
22	22		黄	红1	22	22
5	5	5对	粉红	黑1	5	5
23	23		粉红	红1	23	23
6	6	6对	橙	黑2	6	6
24	24		橙	红2	24	24
7	7	7对	灰	黑2	7	7
25	25		灰	红2	25	25
8	8	8对	白	黑2	8	8
26	26		白	红2	26	26
9	9	9对	黄	黑2	9	9
27	27		黄	红2	27	27
10	10	10对	粉红	黑2	10	10
28	28		粉红	红2	28	28
11	11	11对	橙	黑3	11	11
29	29		橙	红3	29	29
12	12	12对	灰	黑3	12	12
30	30		灰	红3	30	30
13	13	13对	白	黑3	13	13
31	31		白	红3	31	31
14	14	14对	黄	黑3	14	14
32	32		黄	红3	32	32
15	15	15对	粉红	黑3	15	15
33	33		粉红	红3	33	33
16	16	16对	橙	黑4	16	16
34	34		橙	红4	34	34
17	17	17对	灰	黑4	17	17
35	35		灰	红4	35	35
18	18	18对	白	黑4	18	18
36	36		白	红4	36	36
罩壳			屏蔽			罩壳·端子


选择50芯时

CN1		线芯识别			CN2	
针No.	针No.	配对号	电线颜色	线条颜色	针No.	针No.
1	1	1对	橙	黑1	1	1
26	26		橙	红1	26	26
2	2	2对	灰	黑1	2	2
27	27		灰	红1	27	27
3	3	3对	白	黑1	3	3
28	28		白	红1	28	28
4	4	4对	黄	黑1	4	4
29	29		黄	红1	29	29
5	5	5对	粉红	黑1	5	5
30	30		粉红	红1	30	30
6	6	6对	橙	黑2	6	6
31	31		橙	红2	31	31
7	7	7对	灰	黑2	7	7
32	32		灰	红2	32	32
8	8	8对	白	黑2	8	8
33	33		白	红2	33	33
9	9	9对	黄	黑2	9	9
34	34		黄	红2	34	34
10	10	10对	粉红	黑2	10	10
35	35		粉红	红2	35	35
11	11	11对	橙	黑3	11	11
36	36		橙	红3	36	36
12	12	12对	灰	黑3	12	12
37	37		灰	红3	37	37
13	13	13对	白	黑3	13	13
38	38		白	红3	38	38
14	14	14对	黄	黑3	14	14
39	39		黄	红3	39	39
15	15	15对	粉红	黑3	15	15
40	40		粉红	红3	40	40
16	16	16对	橙	黑4	16	16
41	41		橙	红4	41	41
17	17	17对	灰	黑4	17	17
42	42		灰	红4	42	42
18	18	18对	白	黑4	18	18
43	43		白	红4	43	43
19	19	19对	黄	黑4	19	19
44	44		黄	红4	44	44
20	20	20对	粉红	黑4	20	20
45	45		粉红	红4	45	45
21	21	21对	橙	黑实线	21	21
46	46		橙	红实线	46	46
22	22	22对	灰	黑实线	22	22
47	47		灰	红实线	47	47
23	23	23对	白	黑实线	23	23
48	48		白	红实线	48	48
24	24	24对	黄	黑实线	24	24
49	49		黄	红实线	49	49
25	25	25对	粉红	黑实线	25	25
50	50		粉红	红实线	50	50
罩壳			屏蔽			罩壳·端子


选择24芯时

CN1		线芯识别			CN2	
针No.	针No.	配对号	电线颜色	线条颜色	针No.	针No.
1	1	1对	橙	黑1	1	1
13	13		橙	红1	13	13
2	2	2对	灰	黑1	2	2
14	14		灰	红1	14	14
3	3	3对	白	黑1	3	3
15	15		白	红1	15	15
4	4	4对	黄	黑1	4	4
16	16		黄	红1	16	16
5	5	5对	粉红	黑1	5	5
17	17		粉红	红1	17	17
6	6	6对	橙	黑2	6	6
18	18		橙	红2	18	18
7	7	7对	灰	黑2	7	7
19	19		灰	红2	19	19
8	8	8对	白	黑2	8	8
20	20		白	红2	20	20
9	9	9对	黄	黑2	9	9
21	21		黄	红2	21	21
10	10	10对	粉红	黑2	10	10
22	22		粉红	红2	22	22
11	11	11对	橙	黑3	11	11
23	23		橙	红3	23	23
12	12	12对	灰	黑3	12	12
24	24		灰	红3	24	24
罩壳			屏蔽			罩壳·端子

并口插孔连接器
触头排列图



并口插孔连接器
触头排列图



产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引