


GRNT2 (GRPT2)

外形图




■接线图

CN1 FCN-367J040-AU-F CN2 H1F3BA-40D-2.54R (MILE-40-2.54-S)

CN1	CN2
A1	1
A2	3
A3	5
A4	7
∫	∫
A19	37
A20	39
B1	2
B2	4
B3	6
B4	8
∫	∫
B19	38
B20	40

GRNT3 (GRPT3)

外形图




■接线图

CN1 FCN-367J040-AU-F CN2 H1F3BA-40D-2.54R (MILE-40-2.54-S)

CN1	CN2
A1	1
A2	3
A3	5
A4	7
∫	∫
A19	37
A20	39
B1	2
B2	4
B3	6
B4	8
∫	∫
B19	38
B20	40

GRNT4 (GRPT4)

外形图




■接线图

CN1 FCN-367J040-AU-F CN2 H1F3BA-40D-2.54R (MILE-40-2.54-S)

A1	1
A2	3
A3	5
∫	∫
A18	35
A19	37
A20	39
B1	2
B2	4
B3	6
∫	∫
B18	36
B19	38
B20	40

GRNT5 (GRPT5)

外形图




■接线图

CN1 FCN-367J040-AU-F CN2 H1F3BA-40D-2.54R (MILE-40-2.54-S)

A1	40
A2	38
A3	36
∫	∫
A18	6
A19	4
A20	2
B1	39
B2	37
B3	35
∫	∫
B18	5
B19	3
B20	1

GRNT6 (GRPT6)

外形图




■接线图

CN1 H1F3BA-20D-2.54R CN2 H1F3BA-20D-2.54R (MILE-20-2.54-S)

1	1
2	2
3	3
∫	∫
18	18
19	19
20	20

三菱电机 · 欧姆龙线束 接线图 产品页 2743~2748

GRNT7 (GRPT7)




■接线图

CN1 H1F3BA-40D-2.54R CN3 H1F3BA-20D-2.54R
(MILE-20-2.54-S)

1	20
2	19
3	18
1	1
18	3
19	2
20	1
CN2	
H1F3BA-20D-2.54R	
(MILE-20-2.54-S)	
21	20
22	19
23	18
1	1
38	3
39	2
40	1

GRNT8 (GRPT8)




■接线图

CN1 H1F3BA-40D-2.54R CN3 H1F3BA-20D-2.54R
(MILE-20-2.54-S)

1	1
2	2
3	3
1	1
18	18
19	19
20	20
CN2	
H1F3BA-20D-2.54R	
(MILE-20-2.54-S)	
21	1
22	2
23	3
1	1
38	18
39	19
40	20

GRNT9 (GRPT9)




■接线图

CN1 FCN-367J040-AU-F CN3 H1F3BA-20D-2.54R
(MILE-20-2.54-S)

B20	NC	20
B19	NC	19
B18		18
B17		16
B16		14
1		1
B12		6
B11		4
B10		2
B9		17
B8		15
B7		13
1		1
B3		5
B2		3
B1		1
CN2		
H1F3BA-20D-2.54R		
(MILE-20-2.54-S)		
A20	NC	20
A19	NC	19
A18		18
A17		16
A16		14
1		1
A12		6
A11		4
A10		2
A9		17
A8		15
A7		13
1		1
A3		5
A2		3
A1		1


GRNT22 (GRPT22)



■接线图

CN1 FCN-367J040-AU-F	CN3 H1F3BA-20D-2.54R (MILE-20-2.54-S)
B20	20
B19	18
B18	16
∩	∩
B13	6
B12	4
B11	2
B10	19
B9	17
B8	15
∩	∩
B3	5
B2	3
B1	1
	CN2 H1F3BA-20D-2.54R (MILE-20-2.54-S)
A20	20
A19	18
A18	16
∩	∩
A13	6
A12	4
A11	2
A10	19
A9	17
A8	15
∩	∩
A3	5
A2	3
A1	1


GRNT23 (GRPT23)



■接线图

CN1 FCN-367J040-AU-F	CN3 H1F3BA-20D-2.54R (MILE-20-2.54-S)
A1	20
A2	18
A3	16
A4	14
A5	12
A6	10
A7	8
A8	6
A9	4
A10	2
A11	19
A12	17
A13	15
A14	13
A15	11
A16	9
A17	7
A18	5
A19	3
A20	1
	CN2 H1F3BA-20D-2.54R (MILE-20-2.54-S)
B1	20
B2	18
B3	16
B4	14
B5	12
B6	10
B7	8
B8	6
B9	4
B10	2
B11	19
B12	17
B13	15
B14	13
B15	11
B16	9
B17	7
B18	5
B19	3
B20	1


GRNT24 (GRPT24)



■接线图

CN1 FCN-367J040-AU-F	CN3 H1F3BA-20D-2.54R (MILE-20-2.54-S)
A1	20
A2	18
A3	16
A4	14
A5	12
A6	10
A7	8
A8	6
A9	4
A10	2
A11	19
A12	17
A13	15
A14	13
A15	11
A16	9
A17	7
A18	5
A19	3
A20	1
	CN2 H1F3BA-20D-2.54R (MILE-20-2.54-S)
B1	20
B2	18
B3	16
B4	14
B5	12
B6	10
B7	8
B8	6
B9	4
B10	2
B11	19
B12	17
B13	15
B14	13
B15	11
B16	9
B17	7
B18	5
B19	3
B20	1

GRNT25 (GRPT25)



■接线图

CN1 FCN-367J040-AU-F	CN2 H1F3BA-20D-2.54R (MILE-20-2.54-S)	CN3 H1F3BA-20D-2.54R (MILE-20-2.54-S)
A1	1	20
A2	2	18
A3	3	16
A4	4	14
A5	5	12
A6	6	10
A7	7	8
A8	8	6
A9	9	4
A10	10	2
A11	11	19
A12	12	17
A13	13	15
A14	14	13
A15	15	11
A16	16	9
A17	17	7
A18	18	5
A19	19	3
A20	20	1

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮 · 开关盒 ·
指示灯 · 蜂鸣器

多层信号灯 ·
旋转报警灯

LED灯

开关电源 ·
噪音滤波器 · 变压器

电路保护器 ·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆 ·
光纤

连接器

压着端子 ·
测试用端子

端子台

电缆

保护管 · 软管 ·
线槽

固定部件

AC电源线 ·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头 ·
镜头 · 附件

显示器 · 显
示器支架

扩展卡

键盘 · 鼠标 ·
周边产品


技术资料
索引

线束接线图

连接器转换 · 分支线束


三菱电机 · 欧姆龙线束 接线图 产品页 2743~2748

GRNT26 (GRPT26)




■ 接线图

CN1 FCN-367J040-AU-F H1F3BA-20D-2.54R (MILE-20-2.54-S)




GRNT27 (GRPT27)




■ 接线图

CN1 FCN-367J040-AU-F H1F3BA-20D-2.54R (MILE-20-2.54-S)




GRNT28 (GRPT28)



■ 接线图

CN1 FCN-367J024-AU-F H1F3BA-20D-2.54R (MILE-20-2.54-S)



欧姆龙继电器
终端用线束

三菱 ·
欧姆龙线束