

中型铝合金制脚踏开关

CCC CE IP54

Delivery 交货期



2D CAD  
可从网页下载

**特长** 铸造铝合金壳体，坚固耐用

- 电缆引出端设置有弹簧式电缆锁头，抗拉强度高、防护性能优良。
- 内置V15F-01C瞬动型微动开关，触点24K镀金。
- 两侧面有触电和警告标签，确保安全。
- 底部设置有防滑、耐油、耐化学品的橡胶垫，防护性能强，操作过程中产品不易滑动、不易侧倒。

1个起接受订购!

发货日期

1~4个 次日(当日)  
5个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order 订货范例

型号

YHRF-MD3Y



即时报价 询价请详参 0208

1 Web报价

米思米报价 百度一下  
http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn  
3 Fax报价 | 021-6710-8687



型号	内置开关			标配电缆		动作方式	操作力(N)	重量(kg)	踏板规格	单价				
	规格	触点形式	额定值	长度(m)	规格					截面积	1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
YHRF-MD3Y	瞬动微动触点镀金	1c(1a+1b)	8A AC 220V	2	RVV 3芯灰色	0.5mm <sup>2</sup>	自复	≤10.5	0.54	黄色铝合金	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定

电气特性

接触电阻	绝缘电阻(500VDC)	耐电压	寿命	环境温度	环境湿度	防护等级
50MΩ以下	100MΩ以上	2000VAC/60s	机械100万次 电气10万次	-25℃~+70℃	45%~85%RH	IP54

外形与电路图

(单位: mm)



白COM WHITE  
NO红 RED  
NC黑 BLACK