



并口线束 通用型 固定长(使用米思米原创连接器)



**特长** 适合电脑与打印机的连接等用途

- 使用米思米原创连接器, EMI对策产品。
- 库存品, 支持当天发货。



- 注意**
- 屏蔽线与罩壳连接。
  - 不能与螺丝锁定式产品对接。

L (m)	0.5	1~3
公差	+20mm	+50mm

- 细径
- 焊接
- EMI对策
- 镀金




Delivery 交货期

<b>1根起接受订购!</b>	
<b>发货日期</b>	
1~10根	次日(当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。  
库存品



**即时报价** 询价请详参 0208




单价	单价折扣率		
1~10根	11~30根	31~50根	51根以上
标准单价	<b>9.5折起</b>	<b>9.0折起</b>	另定

连接器类型	形状规格类型	外形示意图	芯数	全长(m)
<b>GLCTS</b> EMI对策型 焊接式连接器 弹簧锁定 米思米原创型 	P-WA (插针)	 CN1插孔 CN2切断	14 24 36 50	1 3
	PP-WA (插针·插针)	 CN1插孔 CN2插孔		0.5 1 2

并口线束规格

连接器规格	
额定电流	<5A
额定电压	500V(AC)
耐电压(1分钟)	AC 1000V
材质	不锈钢(外壳)、铜(端子)、PBT
温度范围	-55℃~+105℃

线缆规格	
UL No.	20276
AWG尺寸	28
导体材质	镀锡铜
绝缘体材质	PVC
外皮材质	PVC
导体电阻	<246Ω/km
额定电压	30V
耐电压(1分钟)	AC 500V
绝缘电阻	>10mΩ/km
温度范围	-25℃~+80℃
屏蔽	单层屏蔽



线缆外径(mm±0.2) · 允许电流		
14芯(8P)	5.9	1A
24芯(13P)	7.2	1A
36芯(20P)	7.8	1.23A
50芯(25P)	8.4	1.14A

矩形连接器线束

- Dsub 连接器线束
- MIL插座 连接器线束
- FCN 连接器线束
- 转换·分叉线束
- 并口 连接器线束
- IEEE1284 连接器线束
- MR 连接器线束
- PCR 连接器线束
- PCS 连接器线束
- 重载防水 连接器线束

2013.11  
▼  
2014.10



并口连接器线束 通用接头型  
  
P.2105


并口连接器线束 通用接头型  
  
P.2111

并口连接器线束 通用EMI对策型  
  
P.2117

并口连接器线束 扁平电缆型  
  
P.2123

接线、线色图

选择14芯时

CN1	线芯识别	CN2
针No.	例) 针No.6 橙·黑2 	针No.
	配对号 电线颜色 线条颜色	
1	1对 橙 黑1	1
8	橙 红1	8
2	2对 灰 黑1	2
9	灰 红1	9
3	3对 白 黑1	3
10	白 红1	10
4	4对 黄 黑1	4
11	黄 红1	11
5	5对 粉红 黑1	5
12	粉红 红1	12
6	6对 橙 黑2	6
13	橙 红2	13
7	7对 灰 黑2	7
14	灰 红2	14
罩壳	屏蔽	罩壳·端子

选择24芯时

CN1	线芯识别	CN2
针No.	例) 针No.6 橙·黑2 	针No.
	配对号 电线颜色 线条颜色	
1	1对 橙 黑1	1
13	橙 红1	13
2	2对 灰 黑1	2
14	灰 红1	14
3	3对 白 黑1	3
15	白 红1	15
4	4对 黄 黑1	4
16	黄 红1	16
5	5对 粉红 黑1	5
17	粉红 红1	17
6	6对 橙 黑2	6
18	橙 红2	18
7	7对 灰 黑2	7
19	灰 红2	19
8	8对 白 黑2	8
20	白 红2	20
9	9对 黄 黑2	9
21	黄 红2	21
10	10对 粉红 黑2	10
22	粉红 红2	22
11	11对 橙 黑3	11
23	橙 红3	23
12	12对 灰 黑3	12
24	灰 红3	24
罩壳	屏蔽	罩壳·端子


选择36芯时

CN1	线芯识别	CN2
针No.	例) 针No.6 橙·黑2 	针No.
	配对号 电线颜色 线条颜色	
1	1对 橙 黑1	1
19	橙 红1	19
2	2对 灰 黑1	2
20	灰 红1	20
3	3对 白 黑1	3
21	白 红1	21
4	4对 黄 黑1	4
22	黄 红1	22
5	5对 粉红 黑1	5
23	粉红 红1	23
6	6对 橙 黑2	6
24	橙 红2	24
7	7对 灰 黑2	7
25	灰 红2	25
8	8对 白 黑2	8
26	白 红2	26
9	9对 黄 黑2	9
27	黄 红2	27
10	10对 粉红 黑2	10
28	粉红 红2	28
11	11对 橙 黑3	11
29	橙 红3	29
12	12对 灰 黑3	12
30	灰 红3	30
13	13对 白 黑3	13
31	白 红3	31
14	14对 黄 黑3	14
32	黄 红3	32
15	15对 粉红 黑3	15
33	粉红 红3	33
16	16对 橙 黑4	16
34	橙 红4	34
17	17对 灰 黑4	17
35	灰 红4	35
18	18对 白 黑4	18
36	白 红4	36
罩壳	屏蔽	罩壳·端子


选择50芯时

CN1	线芯识别	CN2
针No.	例) 针No.6 橙·黑2 	针No.
	配对号 电线颜色 线条颜色	
1	1对 橙 黑1	1
26	橙 红1	26
2	2对 灰 黑1	2
27	灰 红1	27
3	3对 白 黑1	3
28	白 红1	28
4	4对 黄 黑1	4
29	黄 红1	29
5	5对 粉红 黑1	5
30	粉红 红1	30
6	6对 橙 黑2	6
31	橙 红2	31
7	7对 灰 黑2	7
32	灰 红2	32
8	8对 白 黑2	8
33	白 红2	33
9	9对 黄 黑2	9
34	黄 红2	34
10	10对 粉红 黑2	10
35	粉红 红2	35
11	11对 橙 黑3	11
36	橙 红3	36
12	12对 灰 黑3	12
37	灰 红3	37
13	13对 白 黑3	13
38	白 红3	38
14	14对 黄 黑3	14
39	黄 红3	39
15	15对 粉红 黑3	15
40	粉红 红3	40
16	16对 橙 黑4	16
41	橙 红4	41
17	17对 灰 黑4	17
42	灰 红4	42
18	18对 白 黑4	18
43	白 红4	43
19	19对 黄 黑4	19
44	黄 红4	44
20	20对 粉红 黑4	20
45	粉红 红4	45
21	21对 橙 黑实线	21
46	橙 红实线	46
22	22对 灰 黑实线	22
47	灰 红实线	47
23	23对 白 黑实线	23
48	白 红实线	48
24	24对 黄 黑实线	24
49	黄 红实线	49
25	25对 粉红 黑实线	25
50	粉红 红实线	50
罩壳	屏蔽	罩壳·端子

并口插孔连接器  
触头排列图



并口插孔连接器  
触头排列图



连接器线束  
Rectangular Connector Harnesses

产品目录  
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒  
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·  
旋转报警灯

LED灯

开关电源·  
噪音滤波器·变压器

电路保护器·  
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·  
光纤

连接器

压着端子·  
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·  
线槽

固定部件

AC电源线·  
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·  
镜头·附件

显示器·显  
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·  
周边产品

技术资料  
索引