

WA、WE (UL20276接线图)

选择14芯时

CN1		线芯识别			CN2	
针No.		例: 针No.6 橙·黑2			针No.	
		橙	黑点2个			
配対号	电线颜色	线条颜色	配対号	电线颜色	线条颜色	配対号
1	1对	橙	黑1	1		1
8		橙	红1			8
2	2对	灰	黑1	2		2
9		灰	红1			9
3	3对	白	黑1	3		3
10		白	红1			10
4	4对	黄	黑1	4		4
11		黄	红1			11
5	5对	粉红	黑1	5		5
12		粉红	红1			12
6	6对	橙	黑2	6		6
13		橙	红2			13
7	7对	灰	黑2	7		7
14		灰	红2			14
罩壳		屏蔽			罩壳	端子

选择24芯时


CN1		线芯识别			CN2	
针No.		例: 针No.6 橙·黑2			针No.	
		橙	黑点2个			
配対号	电线颜色	线条颜色	配対号	电线颜色	线条颜色	配対号
1	1对	橙	黑1	1		1
13		橙	红1			13
2	2对	灰	黑1	2		2
14		灰	红1			14
3	3对	白	黑1	3		3
15		白	红1			15
4	4对	黄	黑1	4		4
16		黄	红1			16
5	5对	粉红	黑1	5		5
17		粉红	红1			17
6	6对	橙	黑2	6		6
18		橙	红2			18
7	7对	灰	黑2	7		7
19		灰	红2			19
8	8对	白	黑2	8		8
20		白	红2			20
9	9对	黄	黑2	9		9
21		黄	红2			21
10	10对	粉红	黑2	10		10
22		粉红	红2			22
11	11对	橙	黑3	11		11
23		橙	红3			23
12	12对	灰	黑3	12		12
24		灰	红3			24
罩壳		屏蔽			罩壳	端子

选择36芯时

CN1		线芯识别			CN2	
针No.		例: 针No.6 橙·黑2			针No.	
		橙	黑点2个			
配対号	电线颜色	线条颜色	配対号	电线颜色	线条颜色	配対号
1	1对	橙	黑1	1		1
19		橙	红1			19
2	2对	灰	黑1	2		2
20		灰	红1			20
3	3对	白	黑1	3		3
21		白	红1			21
4	4对	黄	黑1	4		4
22		黄	红1			22
5	5对	粉红	黑1	5		5
23		粉红	红1			23
6	6对	橙	黑2	6		6
24		橙	红2			24
7	7对	灰	黑2	7		7
25		灰	红2			25
8	8对	白	黑2	8		8
26		白	红2			26
9	9对	黄	黑2	9		9
27		黄	红2			27
10	10对	粉红	黑2	10		10
28		粉红	红2			28
11	11对	橙	黑3	11		11
29		橙	红3			29
12	12对	灰	黑3	12		12
30		灰	红3			30
13	13对	白	黑3	13		13
31		白	红3			31
14	14对	黄	黑3	14		14
32		黄	红3			32
15	15对	粉红	黑3	15		15
33		粉红	红3			33
16	16对	橙	黑4	16		16
34		橙	红4			34
17	17对	灰	黑4	17		17
35		灰	红4			35
18	18对	白	黑4	18		18
36		白	红4			36
罩壳		屏蔽			罩壳	端子

选择50芯时

CN1		线芯识别			CN2	
针No.		例: 针No.6 橙·黑2			针No.	
		橙	黑点2个			
配対号	电线颜色	线条颜色	配対号	电线颜色	线条颜色	配対号
1	1对	橙	黑1	1		1
26		橙	红1			26
2	2对	灰	黑1	2		2
27		灰	红1			27
3	3对	白	黑1	3		3
28		白	红1			28
4	4对	黄	黑1	4		4
29		黄	红1			29
5	5对	粉红	黑1	5		5
30		粉红	红1			30
6	6对	橙	黑2	6		6
31		橙	红2			31
7	7对	灰	黑2	7		7
32		灰	红2			32
8	8对	白	黑2	8		8
33		白	红2			33
9	9对	黄	黑2	9		9
34		黄	红2			34
10	10对	粉红	黑2	10		10
35		粉红	红2			35
11	11对	橙	黑3	11		11
36		橙	红3			36
12	12对	灰	黑3	12		12
37		灰	红3			37
13	13对	白	黑3	13		13
38		白	红3			38
14	14对	黄	黑3	14		14
39		黄	红3			39
15	15对	粉红	黑3	15		15
40		粉红	红3			40
16	16对	橙	黑4	16		16
41		橙	红4			41
17	17对	灰	黑4	17		17
42		灰	红4			42
18	18对	白	黑4	18		18
43		白	红4			43
19	19对	黄	黑4	19		19
44		黄	红4			44
20	20对	粉红	黑4	20		20
45		粉红	红4			45
21	21对	橙	黑实线	21		21
46		橙	红实线			46
22	22对	灰	黑实线	22		22
47		灰	红实线			47
23	23对	白	黑实线	23		23
48		白	红实线			48
24	24对	黄	黑实线	24		24
49		黄	红实线			49
25	25对	粉红	黑实线	25		25
50		粉红	红实线			50
罩壳		屏蔽			罩壳	端子



PLC线束

连接器转换、
分支线束
伺服马达
线束

触摸屏线束

RS-232C
线束
FA网络对应
线束

网线

矩形连接器
线束

同轴连接器
线束

测量通信
线束

并口连接器线束

通用接头型并口线束 接线·线色图

WB (UL2464接线图)

选择14芯时

CN1		线芯识别 例:针No.7 黄·黑2			CN2	
针No.	配対号	电线颜色	线条颜色	针No.	配対号	针No.
1	1对	浅褐	黑1	1	1	1
8		浅褐	红1	8		8
2	2对	黄	黑1	2	2	2
9		黄	红1	9		9
3	3对	浅绿	黑1	3	3	3
10		浅绿	红1	10		10
4	4对	灰	黑1	4	4	4
11		灰	红1	11		11
5	5对	白	黑1	5	5	5
12		白	红1	12		12
6	6对	浅褐	黑2	6	6	6
13		浅褐	红2	13		13
7	7对	黄	黑2	7	7	7
14		黄	红2	14		14
罩壳	屏蔽			罩壳·端子		

选择36芯时

CN1		线芯识别 例:针No.7 黄·黑2			CN2	
针No.	配対号	电线颜色	线条颜色	针No.	配対号	针No.
1	1对	浅褐	黑1	1	1	1
19		浅褐	红1	19		19
2	2对	黄	黑1	2	2	2
20		黄	红1	20		20
3	3对	浅绿	黑1	3	3	3
21		浅绿	红1	21		21
4	4对	灰	黑1	4	4	4
22		灰	红1	22		22
5	5对	白	黑1	5	5	5
23		白	红1	23		23
6	6对	浅褐	黑2	6	6	6
24		浅褐	红2	24		24
7	7对	黄	黑2	7	7	7
25		黄	红2	25		25
8	8对	浅绿	黑2	8	8	8
26		浅绿	红2	26		26
9	9对	灰	黑2	9	9	9
27		灰	红2	27		27
10	10对	白	黑2	10	10	10
28		白	红2	28		28
11	11对	浅褐	黑3	11	11	11
29		浅褐	红3	29		29
12	12对	黄	黑3	12	12	12
30		黄	红3	30		30
13	13对	浅绿	黑3	13	13	13
31		浅绿	红3	31		31
14	14对	灰	黑3	14	14	14
32		灰	红3	32		32
15	15对	白	黑3	15	15	15
33		白	红3	33		33
16	16对	浅褐	黑4	16	16	16
34		浅褐	红4	34		34
17	17对	黄	黑4	17	17	17
35		黄	红4	35		35
18	18对	浅绿	黑4	18	18	18
36		浅绿	红4	36		36
罩壳	屏蔽			罩壳·端子		


选择50芯时

CN1		线芯识别 例:针No.7 黄·黑2			CN2	
针No.	配対号	电线颜色	线条颜色	针No.	配対号	针No.
1	1对	浅褐	黑1	1	1	1
26		浅褐	红1	26		26
2	2对	黄	黑1	2	2	2
27		黄	红1	27		27
3	3对	浅绿	黑1	3	3	3
28		浅绿	红1	28		28
4	4对	灰	黑1	4	4	4
29		灰	红1	29		29
5	5对	白	黑1	5	5	5
30		白	红1	30		30
6	6对	浅褐	黑2	6	6	6
31		浅褐	红2	31		31
7	7对	黄	黑2	7	7	7
32		黄	红2	32		32
8	8对	浅绿	黑2	8	8	8
33		浅绿	红2	33		33
9	9对	灰	黑2	9	9	9
34		灰	红2	34		34
10	10对	白	黑2	10	10	10
35		白	红2	35		35
11	11对	浅褐	黑3	11	11	11
36		浅褐	红3	36		36
12	12对	黄	黑3	12	12	12
37		黄	红3	37		37
13	13对	浅绿	黑3	13	13	13
38		浅绿	红3	38		38
14	14对	灰	黑3	14	14	14
39		灰	红3	39		39
15	15对	白	黑3	15	15	15
40		白	红3	40		40
16	16对	浅褐	黑4	16	16	16
41		浅褐	红4	41		41
17	17对	黄	黑4	17	17	17
42		黄	红4	42		42
18	18对	浅绿	黑4	18	18	18
43		浅绿	红4	43		43
19	19对	灰	黑4	19	19	19
44		灰	红4	44		44
20	20对	白	黑4	20	20	20
45		白	红4	45		45
21	21对	浅褐	黑实线	21	21	21
46		浅褐	红实线	46		46
22	22对	黄	黑实线	22	22	22
47		黄	红实线	47		47
23	23对	浅绿	黑实线	23	23	23
48		浅绿	红实线	48		48
24	24对	灰	黑实线	24	24	24
49		灰	红实线	49		49
25	25对	白	黑实线	25	25	25
50		白	红实线	50		50
罩壳	屏蔽			罩壳·端子		


选择24芯时

CN1		线芯识别 例:针No.7 黄·黑2			CN2	
针No.	配対号	电线颜色	线条颜色	针No.	配対号	针No.
1	1对	浅褐	黑1	1	1	1
13		浅褐	红1	13		13
2	2对	黄	黑1	2	2	2
14		黄	红1	14		14
3	3对	浅绿	黑1	3	3	3
15		浅绿	红1	15		15
4	4对	灰	黑1	4	4	4
16		灰	红1	16		16
5	5对	白	黑1	5	5	5
17		白	红1	17		17
6	6对	浅褐	黑2	6	6	6
18		浅褐	红2	18		18
7	7对	黄	黑2	7	7	7
19		黄	红2	19		19
8	8对	浅绿	黑2	8	8	8
20		浅绿	红2	20		20
9	9对	灰	黑2	9	9	9
21		灰	红2	21		21
10	10对	白	黑2	10	10	10
22		白	红2	22		22
11	11对	浅褐	黑3	11	11	11
23		浅褐	红3	23		23
12	12对	黄	黑3	12	12	12
24		黄	红3	24		24
罩壳	屏蔽			罩壳·端子		

并口插针连接器 触头排列图



并口插针连接器 触头排列图



WC(耐油) (UL2464连线图)

选择14芯时

CN1		线芯识别 例:针No.7 黄·黑2			CN2	
针No.		黄	黑		针No.	
配对号	电线颜色	线条颜色				
1	1对	黑	-	1	1	
8		黑	白	8	8	
2	2对	红	-	2	2	
9		红	白	9	9	
3	3对	绿	-	3	3	
10		绿	白	10	10	
4	4对	黄	-	4	4	
11		黄	白	11	11	
5	5对	褐	-	5	5	
12		褐	白	12	12	
6	6对	蓝	-	6	6	
13		蓝	白	13	13	
7	7对	灰	-	7	7	
14		灰	白	14	14	
罩壳		屏蔽				罩壳·端子


选择24芯时

CN1		线芯识别 例:针No.7 黄·黑2			CN2	
针No.		黄	黑		针No.	
配对号	电线颜色	线条颜色				
1	1对	黑	-	1	1	
13		黑	白	13	13	
2	2对	红	-	2	2	
14		红	白	14	14	
3	3对	绿	-	3	3	
15		绿	白	15	15	
4	4对	黄	-	4	4	
16		黄	白	16	16	
5	5对	褐	-	5	5	
17		褐	白	17	17	
6	6对	蓝	-	6	6	
18		蓝	白	18	18	
7	7对	灰	-	7	7	
19		灰	白	19	19	
8	8对	橙	-	8	8	
20		橙	白	20	20	
9	9对	紫	-	9	9	
21		紫	白	21	21	
10	10对	浅绿	-	10	10	
22		浅绿	白	22	22	
11	11对	粉	-	11	11	
23		粉	白	23	23	
12	12对	淡蓝	-	12	12	
24		淡蓝	白	24	24	
罩壳		屏蔽				罩壳·端子


选择36芯时

CN1		线芯识别 例:针No.7 黄·黑2			CN2	
针No.		黄	黑		针No.	
配对号	电线颜色	线条颜色				
1	1对	黑	-	1	1	
19		黑	白	19	19	
2	2对	红	-	2	2	
20		红	白	20	20	
3	3对	绿	-	3	3	
21		绿	白	21	21	
4	4对	黄	-	4	4	
22		黄	白	22	22	
5	5对	褐	-	5	5	
23		褐	白	23	23	
6	6对	蓝	-	6	6	
24		蓝	白	24	24	
7	7对	灰	-	7	7	
25		灰	白	25	25	
8	8对	橙	-	8	8	
26		橙	白	26	26	
9	9对	紫	-	9	9	
27		紫	白	27	27	
10	10对	浅绿	-	10	10	
28		浅绿	白	28	28	
11	11对	粉	-	11	11	
29		粉	白	29	29	
12	12对	淡蓝	-	12	12	
30		淡蓝	白	30	30	
13	13对	白	-	13	13	
31		白	黑	31	31	
14	14对	绿	-	14	14	
32		绿	黑	32	32	
15	15对	黄	-	15	15	
33		黄	黑	33	33	
16	16对	褐	-	16	16	
34		褐	黑	34	34	
17	17对	蓝	-	17	17	
35		蓝	黑	35	35	
18	18对	灰	-	18	18	
36		灰	黑	36	36	
罩壳		屏蔽				罩壳·端子

并口插针连接器
触头排列图



并口插孔连接器
触头排列图



- PLC线束
- 连接器转换、分支线束
- 伺服马达线束
- 触摸屏线束
- RS-232C线束
- FA网络对应线束
- 网线
- 矩形连接器线束
- 同轴连接器线束
- 测量通信线束