


高扭矩同步齿形带 (P2M · P3M · P5M · P8M)

高扭矩同步齿形带适用于高扭矩同步带轮 P813~P818。

请按照选型步骤 ①~④ 选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
 型式 (①Type · ②皮带编号) - ③皮带公称宽度
PTBN200P2M - 60



种类 P2M (齿距: 2mm)

Type	皮带编号	公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
PTBN	80 P2M	060 (6mm)	40	80
	84 P2M		42	84
	88 P2M		44	88
	98 P2M		49	98
	100 P2M		50	100
	112 P2M		56	112
	116 P2M		58	116
	118 P2M		59	118
	124 P2M		62	124
	126 P2M		63	126
	132 P2M		66	132
	134 P2M		67	134
	136 P2M		68	136
	140 P2M		70	140
	142 P2M		71	142
	144 P2M		72	144
	146 P2M		73	146
	152 P2M		76	152
	154 P2M		77	154
	160 P2M		80	160
	162 P2M		81	162
	166 P2M		83	166
	170 P2M		85	170
	172 P2M	86	172	
	176 P2M	88	176	
	180 P2M	90	180	
	186 P2M	93	186	
	190 P2M	95	190	
	196 P2M	98	196	
	200 P2M	100	200	
	204 P2M	102	204	
	208 P2M	104	208	
	212 P2M	106	212	
	214 P2M	107	214	
	216 P2M	108	216	
	220 P2M	110	220	
	224 P2M	112	224	
	230 P2M	115	230	

Type	皮带编号	公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
PTBN	234 P2M	060 (6mm)	117	234
	236 P2M		118	236
	240 P2M		120	240
	244 P2M		122	244
	246 P2M		123	246
	250 P2M		125	250
	258 P2M		129	258
	262 P2M		131	262
	266 P2M		133	266
	270 P2M		135	270
	274 P2M		137	274
	280 P2M		140	280
	284 P2M		142	284
	290 P2M		145	290
	300 P2M		150	300
	302 P2M		151	302
	310 P2M		155	310
	318 P2M		159	318
	320 P2M		160	320
	324 P2M		162	324
	328 P2M		164	328
	330 P2M		165	330
	334 P2M		167	334
	340 P2M	170	340	
	348 P2M	174	348	
	354 P2M	177	354	
	360 P2M	180	360	
	370 P2M	185	370	
	378 P2M	189	378	
	380 P2M	190	380	
	390 P2M	195	390	
	400 P2M	200	400	
	408 P2M	204	408	
	416 P2M	208	416	
	420 P2M	210	420	
	424 P2M	212	424	
	426 P2M	213	426	
	434 P2M	217	434	

Type	皮带编号	公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
PTBN	440 P2M	060 (6mm)	220	440
	448 P2M		224	448
	464 P2M		232	464
	488 P2M		244	488
	490 P2M		245	490
	500 P2M		250	500
	516 P2M		258	516
	520 P2M		260	520
	530 P2M		265	530
	560 P2M		280	560
	576 P2M		288	576
	590 P2M		295	590
	600 P2M		300	600
	630 P2M		315	630
	638 P2M		319	638
	656 P2M		328	656
	676 P2M		338	676
	680 P2M		340	680
	704 P2M		352	704
	710 P2M		355	710
	754 P2M		377	754
	764 P2M		382	764
	774 P2M		387	774
	788 P2M	394	788	
	800 P2M	400	800	
	808 P2M	404	808	
	824 P2M	412	824	
	846 P2M	423	846	
	866 P2M	433	866	
	898 P2M	449	898	
	900 P2M	450	900	
	940 P2M	470	940	
	956 P2M	478	956	
	992 P2M	496	992	
	1040 P2M	520	1040	
	1242 P2M	641	1242	

种类 P3M (齿距: 3mm)

Type	皮带编号	公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
PTBN	120 P3M	100 (10mm)	40	120
	123 P3M		41	123
	138 P3M		46	138
	141 P3M		47	141
	144 P3M		48	144
	147 P3M		49	147
	150 P3M		50	150
	153 P3M		51	153
	159 P3M		53	159
	162 P3M		54	162
	171 P3M		57	171
	174 P3M		58	174
	177 P3M		59	177
	183 P3M		61	183
	186 P3M		62	186
	192 P3M		64	192
	195 P3M		65	195
	198 P3M		66	198
	201 P3M		67	201
	207 P3M		69	207
	210 P3M		70	210
	213 P3M		71	213
	219 P3M		73	219
	222 P3M	74	222	
	225 P3M	75	225	
	231 P3M	77	231	
	234 P3M	78	234	
	237 P3M	79	237	
	240 P3M	80	240	
	243 P3M	81	243	
	246 P3M	82	246	
	252 P3M	84	252	
	255 P3M	85	255	
	264 P3M	88	264	
	270 P3M	90	270	
	273 P3M	91	273	

Type	皮带编号	公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
PTBN	276 P3M	100 (10mm)	92	276
	279 P3M		93	279
	285 P3M		95	285
	288 P3M		96	288
	291 P3M		97	291
	294 P3M		98	294
	300 P3M		100	300
	303 P3M		101	303
	306 P3M		102	306
	309 P3M		103	309
	312 P3M		104	312
	318 P3M		106	318
	330 P3M		110	330
	339 P3M		113	339
	345 P3M		115	345
	354 P3M		118	354
	360 P3M		120	360
	363 P3M		121	363
	369 P3M		123	369
	372 P3M		124	372
	384 P3M		128	384
	387 P3M		129	387
	393 P3M		131	393
	399 P3M	133	399	
	402 P3M	134	402	
	411 P3M	137	411	
	420 P3M	140	420	
	423 P3M	141	423	
	432 P3M	144	432	
	447 P3M	149	447	
	450 P3M	150	450	
	453 P3M	151	453	
	459 P3M	153	459	
	477 P3M	159	477	
	483 P3M	161	483	
	486 P3M	162	486	

Type	皮带编号	公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
PTBN	489 P3M	100 (10mm)	163	489
	501 P3M		167	501
	504 P3M		168	504
	507 P3M		169	507
	510 P3M		170	510
	525 P3M		175	525
	537 P3M		179	537
	552 P3M		184	552
	561 P3M		187	561
	588 P3M		196	588
	600 P3M		200	600
	633 P3M		211	633
	660 P3M		220	660
	675 P3M		225	675
	681 P3M		227	681
	693 P3M		231	693
	699 P3M		233	699
	738 P3M		246	738
	753 P3M		251	753
	756 P3M		252	756
	789 P3M		263	789
	804 P3M		268	804
	852 P3M		284	852
	861 P3M	287	861	
	879 P3M	293	879	
	891 P3M	297	891	
	918 P3M	306	918	
	933 P3M	311	933	
	948 P3M	316	948	
	957 P3M	319	957	
	1005 P3M	335	1005	
	1023 P3M	341	1023	
	1041 P3M	347	1041	
	1050 P3M	350	1050	
	1191 P3M	397	1191	

种类 P5M (齿距: 5mm)

Type	皮带编号	公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
PTBN	215 P5M	100 (10mm)	43	215
	225 P5M		45	225
	255 P5M		51	255
	260 P5M		52	260
	275 P5M		55	275
	295 P5M		59	295
	300 P5M		60	300
	310 P5M		62	310
	320 P5M		64	320
	325 P5M		65	325
	340 P5M		68	340
	350 P5M		70	350
	370 P5M		74	370
	375 P5M		75	375
	400 P5M		80	400
	420 P5M		84	420
	425 P5M		85	425
	430 P5M		86	430
	440 P5M		88	440
	450 P5M		90	450
	475 P5M		95	475
	490 P5M		98	490
	500 P5M		100	500
	515 P5M	103	515	
	520 P5M	104	520	
	525 P5M	105	525	
	530 P5M	106	530	
	550 P5M	110	550	
	555 P5M	111	555	
	560 P5M	112	560	
	565 P5M	113	565	
	570 P5M	114	570	
	575 P5M	115	575	
	595 P5M	119	595	

Type	皮带编号	公称宽度	齿数	皮带周长 (mm)
PTBN	600 P5M	100 (10mm)	120	600
	605 P5M		121	605
	625 P5M		125	625
	635 P5M		127	635
	645 P5M		129	645
	650 P5M		130	650
	670 P5M		134	670
	675 P5M		135	675
	690 P5M		138	690
	695 P5M		139	695
	700 P5M		140	700
	710 P5M		142	710
	725 P5M		145	725
	730 P5M		146	730
	740 P5M		148	740
	750 P5M		150	750
	765 P5M		153	765
	780 P5M		156	780
	800 P5M		160	800
	810 P5M		162	810
	830 P5M		166	830
	835 P5M		167	835
	850 P5M		170	850
	865 P5M	173	865	
	900 P5M	180	900	
	905 P5M	181	905	
	940 P5M	188	940	
	950 P5M	190	950	
	965 P5M	193	965	
	985 P5M	197	985	
	1000 P5M	200	1000	
	1025 P5M	205	1025	
	1050 P5M	210	1050	

种类 P8M (齿距: 8mm)

Type	皮带编号	公称宽度	齿数	皮带周长 (
------	------	------	----	--------