シムテープ/シムテープボックス/シムプレート(SK烧入鋼帯)

垫片卷/盒装垫片卷/垫板 －SK淬火钢带－

新刊载 橙色文字表示　库存品 最快当天发货

CAD数据文件夹名：30_Washers

■特长：可用于现场调整作业的垫片卷。请用剪金属的剪刀剪切后使用。■特长：是装入盒内的实心型垫片卷。

Order 订货范例　型式(Type・T)　FGSM0.01

Order 订货范例　型式(Type・No.)　CMBOXS50

Order 订货范例　型式(❶Type・❷T)－❸A－❹B　❶型式－❷A－❸B－❹T

CIRAK0.1 － 100 － 100　CIRAKF － 100 － 50 － 0.1

■垫片卷　标准加工品

CAD 3D　库存 制 RoHS10

Type	W	长度	M材质 H硬度
FGSM	12.7	1m	T=0.005、0.015 ⋯ M SUS304H H 370～420HV
FGSMW	45.0	1m	T=0.01、0.02～0.5 ⋯ M SK材质 H 480～600HV
FGSML	12.7	5m	
SFGSM	12.7	1m	M SUS304H H 370～420HV
SFGSMW	45.0	1m	
SFGSML	12.7	5m	
DFGSMW	45.0	1m	M C2801P或C2680P H－

■标准型(长度1m)

型式 Type	T	T公差	交货期 FGSM	FGSMW	SFGSM	SFGSMW	DFGSMW
FGSM SFGSM (W=12.7mm) FGSMW SFGSMW DFGSMW (W=45.0mm)	0.005	±0.0005	库存品	库存品	－	－	－
	0.01	±0.003	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天
	0.015		库存品	库存品	库存品	库存品	－
	0.02		库存品	库存品	库存品	库存品	第5天
	0.03	±0.005	库存品	库存品	库存品	库存品	第5天
	0.04		库存品	库存品	库存品	库存品	第5天
	0.05		库存品	库存品	库存品	库存品	第5天
	0.06		库存品	库存品	库存品	库存品	第5天
	0.07		库存品	库存品	库存品	库存品	第5天
	0.08		库存品	库存品	库存品	库存品	第5天
	0.09		库存品	库存品	库存品	库存品	－
	0.1		库存品	库存品	库存品	库存品	－
	0.15		库存品	库存品	库存品	库存品	－
	0.2	±0.015	库存品	库存品	库存品	库存品	－
	0.25		库存品	库存品	库存品	库存品	－
	0.3		库存品	库存品	库存品	库存品	－
	0.35		库存品	库存品	－	－	－
	0.4		库存品	库存品	－	－	－
	0.45		库存品	库存品	－	－	－
	0.5		库存品	库存品	－	－	－

隔日上海・广州发货 P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)
不销售未标记交货期的产品。

■加长型(长度5m)

型式 Type	T	T公差	交货期 FGSML	SFGSML
FGSML SFGSML (W=12.7mm)	0.005	±0.0005	库存品	－
	0.01	±0.003	库存品	库存品
	0.015		库存品	库存品
	0.02		库存品	库存品
	0.03	±0.005	库存品	库存品
	0.04		库存品	库存品
	0.05		库存品	库存品
	0.06		库存品	库存品
	0.07		库存品	库存品
	0.08		库存品	库存品
	0.09		库存品	库存品
	0.1		库存品	库存品
	0.15		库存品	库存品
	0.2	±0.015	库存品	库存品

隔日上海・广州发货 P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)
不销售未标记交货期的产品。

Delivery 交货期　5 天发货
上海・广州发货
13:00之后下订为6天后发货。
遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	标准订购 大单	特殊订购 大单
数量	1～30	31～	
交货期	通常		另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

■盒装垫片卷　标准加工品

库存 RoHS10

Type	M材质	H硬度
CMBOXS	SUS304H	370～420HV



型式 Type	No.	T	T公差	交货期
CMBOXS	5	0.005	±0.0005	库存品
	10	0.01	±0.003	库存品
	20	0.02		库存品
	30	0.03	±0.005	库存品
	40	0.04		库存品
	50	0.05		库存品
	60	0.06		库存品
	80	0.08		库存品
	100	0.1		库存品
	150	0.15		库存品
	200	0.2	±0.020	库存品

由于No.5～No.20非常薄，拉出垫片时可能会产生皱褶。
隔日上海・广州发货 P.9(17:00前订购的库存品可当日发货。)

Delivery 交货期

数量分类	标准订购 小单	标准订购 大单	特殊订购 大单
数量	1～30	31～	
交货期	通常		另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

■主要用途
・安装工具
・配置机械设备
・安装器具的垫片
・调整轴承间隙
・调整间隙
・调整设备

■垫板 －SK淬火钢带－　标准加工品



制 RoHS10



固定尺寸型	自由指定型	M材质	H硬度
CIRAK	CIRAKF	SK材	480～520HV

T厚度(T)公差 0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
±0.01	±0.015	±0.025	±0.03	±0.05

■固定尺寸型

型式 ❶Type	❷T	选择 ❸A	❹B
CIRAK	0.1 0.2 0.3 0.5 1.0	100 250 500 1000	100

固定尺寸型

TA・B尺寸公差		
A	100～1000	±1
B	100	+2 −1

自由指定型

TA・B尺寸公差		
A	10～399	±0.5
	400～799	±0.8
	800～1000	±1.2
B	10～90	±0.5
	91～100	+2 −1

■自由指定型

❶型式	指定单位1mm ❸A	❹B	选择 ❺T
CIRAKF	10～100	10～50	0.1 0.2 0.3 0.5 1.0
		51～100	
	101～200	10～50	
		51～100	
	201～300	10～50	
		51～100	
	301～400	10～50	
		51～100	
	401～500	10～50	
		51～100	
	501～600	10～50	
		51～100	
	601～800	10～50	
		51～100	
	801～1000	10～50	
		51～100	

请按A≥B指定。

Delivery 交货期　5 天发货
上海・广州发货
遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	标准订购 大单	特殊订购 大单
数量	1～30	31～	
交货期	通常		另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

シムプレート －定尺タイプ・フリー指定タイプ－

垫板

－固定尺寸型・自由指定型－

新刊载 橙色文字表示

CAD数据文件夹名：30_Washers

■特长：垫片板材可按需要的尺寸从1片起订购。

请按照选型步骤❶～❹选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
●固定尺寸型　型式(❶Type・❷T)－❸A－❹B　CIRAS0.5 － 40 － 20
●自由指定型　❶型式－❷A－❸B－❹T　CIRASF － 527 － 118 － 0.2

■垫板　标准加工品



CAD 3D　制 RoHS10

Type 固定尺寸型	Type 自由指定型	M材质	H硬度	T厚度(T)公差 0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
CIRA	CIRAF	相当于SPCC	－	－	±0.03		±0.04	±0.06	±0.11
CIRAB	CIRABF	黄铜(C2801P或C2680P)	－	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
CIRAS	CIRASF	SUS304H	370～430HV	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05

A・B	TA・B尺寸公差 固定尺寸型 CIRA・CIRAS	CIRAB	自由指定型
20～	+0.5 0		±0.5
400～	－		±0.8
800～	±1.2	+5 0	±1.2

■固定尺寸型



■自由指定型



■固定尺寸型

型式 ❶Type	❷T	选择 ❸A	❹B
CIRA (无T0.05) CIRAB CIRAS	0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1	20	20
		30	20 30
		40	20 30 40
		50	20 30 40 50
		60	20 30 40 50 60
		70	20 30 40 50 60 70
		80	20 30 40 50 60 70 80
		90	20 30 40 50 60 70 80 90
		100	20 30 40 50 60 70 80 90 100
		120	20 30 40 50 60 70 80 90 100 120
		150	20 30 60 70 80 90 100 120 150
		200	60 70 80 90 100 120 150 200
		1000	320

A≥B

■自由指定型

❶型式	指定单位1mm ❷A	❸B	选择 ❹T
CIRAF (无T0.05)	10～100	10～100	0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1
CIRABF CIRASF	101～200	20～200	
	201～1000	20～300	

T=0.05 B≤300

Delivery 交货期　5 天发货
上海・广州发货
遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	标准订购 大单	特殊订购 大单
数量	1～30	31～50	51～
交货期	通常	+5天	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

MiSUMi 制胜时间 助力智造 ▶▶▶ 输入型号即可弹出产品信息 https://www.misumi.com.cn 米思米 检索