

接线图

伺服线束
Servo Motor Harnesses

设备线束
Equipment harnesses

SVPPF-MIA41
SVPPH-MIA41 (AL)
SVPPH-MIA41S (AL)
产品页 2535, 2537~2538

引脚号	信号	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄/绿

※设备侧接插面视图

SVPPH-MIA42 (AL)
产品页 2537~2538

引脚号	信号	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄/绿

※设备侧接插面视图

SVPPH-MIA43S (AL)
产品页 2537~2538

引脚号	信号	线色
G	-	-
H	-	-
A	-	-
F	U	红
I	V	白
B	W	蓝
E	FG	黄/绿
D	-	-
C	-	-

※设备侧接插面视图

SVPPH-MIA44 (AL)
产品页 2537~2538

引脚号	信号	线色
A	-	-
B	-	-
C	-	-
D	U	红
E	V	白
F	W	蓝
G	FG	黄/绿
H	-	-
I	-	-

※设备侧接插面视图

SVPPH-MIA45S
产品页 2537

引脚号	信号	线色
1	U	红
2	V	白
3	W	蓝
4	FG	黄/绿

※设备侧接插面视图

SVPPH-MIA41BW (AL)
SVPPH-MIA41BSW (AL)
产品页 2537~2538

引脚号	信号	线色	
		A、B	D
G	B1	黑1	黑
H	B2	黑2	白
A	-	-	-
F	U	红	红
I	V	白	白
B	W	蓝	蓝
E	FG	黄/绿	黄/绿
D	-	-	-
C	-	-	-

※设备侧接插面视图
※B1、B2无极性

SVPPH-MIA42BW (AL)
产品页 2537~2538

引脚号	信号	线色	
		A、B	D
A	B1	黑1	黑
B	B2	黑2	白
C	-	-	-
D	U	红	红
E	V	白	白
F	W	蓝	蓝
G	FG	黄/绿	黄/绿
H	-	-	-
I	-	-	-

※设备侧接插面视图
※B1、B2无极性

SVPPH-MIA43B
产品页 2537

引脚号	信号	线色	
		A、B	D
1	B1	黑1	黑
2	B2	黑2	白

※设备侧接插面视图
※B1、B2无极性

SVEPF-MIA41, SVEPH-MIA41
产品页 2536, 2539

信号名	线色			引脚号	马达侧	
	A	B	D		引脚号	信号名
PS	红	褐	灰/黑	5	2	PS
PS	红/白	绿	灰/红	6	3	PS
E5V	黑	蓝	橙/黑	1	4	E5V
E0V	黑/白	橙	橙/红	2	5	E0V
FG	隔离	隔离	隔离		6	FG

SVEPH-MIA42 (AL)
产品页 2539~2540

信号名	线色			引脚号	马达侧	
	A	B	D		引脚号	信号名
E0V	黑	蓝	橙/黑	G	2	E0V
E5V	黑/白	橙	橙/红	H	1	E5V
PS	红	褐	灰/黑	K	5	PS
PS	红/白	绿	灰/红	L	6	PS
FG	隔离	隔离	隔离	J	外壳	FG