

小口径棒材

— 外径公差选择型 —

CAD数据文件名: 33_Rods

■可选择3种外径公差类型。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **型式 (1Type · 2D)** - **(3L)**
KRSHM0.5 - **50.0**

标准加工品

外径指定型			M材质	H硬度
m6	g6	h7		
KRSHM	KRSHG	KRSHH	GB:W6Mo5Cr4V2(高速钢) JIS:SKH51	58HRC~
-	KRSGG	KRSGH	GB:0Cr18Ni9 JIS:SUS304	-

公差一览

D	m6	g6	h7
0.3~3.0	+0.008 +0.002	-0.002 -0.008	0 -0.010
3.5~5.0	+0.012 +0.004	-0.004 -0.012	0 -0.012

C尺寸

以上	以下	C
D0.3	D0.5	去毛边
D0.6	D5.0	0.1

L尺寸公差

以上	以下	公差
5.0	6.0	±0.1
6.1	30.0	±0.2
30.1	120.0	±0.3
120.1	150.0	±0.5

型式	2D	3L 指定单位0.1mm
1Type	2D	3L
KRSHM (m6)	0.3	5.0~50.0
	0.4	
	0.5	
	0.6	
	0.7	
	0.8	
	0.9	
	1.0	
	1.1	
KRSHG (g6)	1.2	5.0~60.0
	1.3	
	1.4	5.0~70.0
	1.5	5.0~75.0
	1.6	5.0~80.0
	1.7	
KRSHH (h7)	1.8	5.0~90.0
	1.9	
KRSGG (g6)	2.0	5.0~100.0
	2.5	
KRSGH (h7)	3.0	5.0~150.0
	3.5	
	4.0	
	4.5	
	5.0	

Delivery 交货期 **11** 天发货
 上海·广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~49	50~
交货期	通常	另行报价

①超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法 P.81

Web报价 米思米报价 百度一下
<http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687
 不明之处，请致电：021-6710-8701

Alterations 追加加工 型式 (1Type · 2D) - (3L) - (AC · LKC)
 KRSHM0.5 - 50.0 - LKC

Alterations	追加前端锥度加工	变更L尺寸公差
Code	AC	LKC
Spec.	AC: 指定单位0.1mm 0.5 ≤ AC ≤ 10.0 D - 2(AC tan15°) ≥ 0.2 指定方法 AC 5.5	L尺寸公差变更为±0.05以内 指定方法 LKC

小口径棒材

— 前端球面型 —

CAD数据文件名: 33_Rods

■前端为球面，可防止工件损伤。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **1型式** - **2D** - **3L**
MRSHQ - **D3.5** - **L50**

标准加工品

前端形状	M材质	H硬度
球面型	GB:W6Mo5Cr4V2(高速钢) JIS:SKH51	58HRC~
MRSHQ	GB:9Cr18 JIS:SUS440C	56HRC~
MRSSQ	GB:0Cr18Ni9 JIS:SUS304	-

公差一览

D	m6	g6	h7
0.3~3.0	+0.008 +0.002	-0.002 -0.008	0 -0.010
3.5~5.0	+0.012 +0.004	-0.004 -0.012	0 -0.012

C尺寸

以上	以下	C
D0.3	D0.5	去毛边
D0.6	D5.0	0.1

L尺寸公差

以上	以下	公差
5.0	6.0	±0.1
6.1	30.0	±0.2
30.1	120.0	±0.3
120.1	150.0	±0.5

1型式	指定单位0.1mm	
2D	3L	
MRSHQ (GB:W6Mo5Cr4V2(高速钢) JIS:SKH51)	2.0~2.9	5.0~20.0 20.1~50.0 50.1~100.0
	3.0~3.9	5.0~20.0 20.1~50.0 50.1~100.0
		8.0~20.0 20.1~50.0 50.1~100.0
MRSSQ (GB:9Cr18 JIS:SUS440C)	4.0~5.0	8.0~20.0 20.1~50.0 50.1~100.0
		20.1~50.0 50.1~100.0

Delivery 交货期 **11** 天发货
 上海·广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~99	100~
交货期	通常	另行报价

①超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法 P.81

Web报价 米思米报价 百度一下
<http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687
 不明之处，请致电：021-6710-8701