


新产品 复合接头

複合継手

交易咨询 (如报价/订货)
请联系 TEL: 021-6710-8701

CAD 数据文件夹名: 42_Pipes_Fitting_Valves

■特长: 可连接钢管(☑ P.2321)、聚氯乙烯管(☑ P.2340)、聚乙烯管(非经销产品)3种管。此外, 可不拆下螺帽, 直接将管插入。



型式		L	A	B 对边间距	螺帽 角数	C 插入长度	单价(元)
Type	No.						
CJMAS	13	77	57	46.5	8	30	请询价 下述3种方法 Web报价 Email报价 FAX报价 请详参见 前-3
	20	83	63	53	8	35	
	25	88.5	67.5	60	8	35	
	25A	88.5	67.5	60	8	35	
	30	95	73	71	10	35	
	30A	95	73	71	10	35	


① 25、30可连接钢管、聚氯乙烯管、聚乙烯管3种管, 25A、30A可连接钢管、聚氯乙烯管2种管。

型式		L	A	B 对边间距	螺帽 角数	C 插入长度	单价(元)
Type	No.						
CJMASH	13	87	57	46.5	8	35	请询价 下述3种方法 Web报价 Email报价 FAX报价 请详参见 前-3
	20	93	63	53	8	40	
	25	98.5	67.5	60	8	40	
	25A	98.5	67.5	60	8	40	
	30	107	73	71	10	40	
	30A	107	73	71	10	40	

① 25、30可连接钢管、聚氯乙烯管、聚乙烯管3种管, 25A、30A可连接钢管、聚氯乙烯管2种管。

型式		L	A	R (PT)	B 对边间距	螺帽 角数	C 插入长度	单价(元)
Type	No.							
CJMAMH	13	71	56	1/2	46.5	8	35	请询价 下述3种方法 Web报价 Email报价 FAX报价 请详参见 前-3
	20	73	58	3/4	53	8	40	
	25	80.5	65	1	60	8	40	
	25A	80.5	65	1	60	8	40	
	30	85	68	1 1/4	71	10	40	
	30A	85	68	1 1/4	71	10	40	

① 25、30可连接钢管、聚氯乙烯管、聚乙烯管3种管, 25A、30A可连接钢管、聚氯乙烯管2种管。



■材质、表面处理		■使用条件	
编号	名称	M 材质	S 表面处理
1	接头主体	黑心可锻铸铁	热浸镀锌
2	螺帽	FCMB27-05	热浸镀锌
3	锁紧环	钢	电镀锌
4	垫圈	钢	电镀锌
5	橡胶密封件	NBR	—

■适用管信息			
规格	管的种类	CJMAS	CJMASH CJMAMH
JIS G 3452	配管用碳素钢管	可连接	可连接
JIS G 3442	水管用镀锌钢管		
JWWA K 116	水管用硬质聚氯乙烯衬层钢管(VA、VB)		
JWWA K 132	水管用聚乙烯衬层钢管(PA、PB)		
JIS K 6741	硬质聚氯乙烯管(VP)		
JIS K 6742	水管用硬质聚氯乙烯管(VP、HIVP)		
JIS K 6762	水管用聚乙烯管(1类、2类)	不可连接	
JIS K 6761	普通聚乙烯管(1类、2类)		

■适用流体			
流体	连接管		评价
	钢管	聚氯乙烯管、聚乙烯管	
水、温水	○	○	○~X为相对评价。
空气、液化石油气、天然气	○	X	
润滑油、液压油	○	X	
汽油、煤油、汽油	△	X	
重油	X	X	

■各直径、适用管尺寸及推荐紧固扭矩

No. (直径)	适用管尺寸					推荐紧固扭矩(N·m)				
	钢管 (P.2321)	水道用 聚氯乙烯管 (P.2340)	聚氯乙烯管 (P.2340)	水管用 聚乙烯管 (非经销产品)	聚乙烯管 (非经销产品)	适用管: 钢管		适用管: 聚氯乙烯管		适用管: 聚乙烯管
						CJMAS	CJMASH CJMAMH	CJMAS	CJMASH CJMAMH	全部
13	15	16	16	13	13	70	40	40	30	在锁紧环开口 闭合后再旋转 半圈左右
20	20	20	20	20	20	80	60	40		
25	25	25	25	25	25	100	70	40		
30	32	30	30	30	30	120	80	40		

■施工步骤及注意事项

STEP1: 将管切断

① 请务必用锉刀及剪刀等去除切断时管端部产生的毛边、翻边。
② 若不去除毛边、翻边, 则会在插入复合接头时损伤橡胶密封件, 导致泄漏。

STEP2: 将管插入


① 根据插入长度(C), 用油性笔等标记记号。
将管插入时, 请勿折下螺帽, 并严格按照插入长度插入。
② 插入长度过长时, 将无法完全紧固橡胶密封件, 从而将导致泄漏。

STEP3: 紧固

① 将管插入后, 请手动紧固螺帽。
然后请用管扳手等予以紧固, 确保达到标准紧固扭矩。
② 螺帽未完全紧固时, 将导致管脱落及泄漏, 因此请务必紧固至标准紧固扭矩。

Order 订货范例 **型式** CJMAS13

Delivery 交货期 **9** 天发货
上海·广州发货



新产品 溶接継手 焊接接头 对接型

溶接継手 - 突合せタイプ -

交易咨询 (如报价/订货)
请联系 TEL: 021-6710-8701

CAD 数据文件夹名: 42_Pipes_Fitting_Valves

■90°弯头型 短型

RoHS

Type	M 材质
WEJES	SUS304W

■90°弯头型 加长型

RoHS

Type	M 材质
WEJELS	SUS304W

■三通型

RoHS

Type	M 材质
WEJTS	SUS304W

■盖型

RoHS

Type	M 材质
WEJCS	SUS304

型式		(D)	L	T	单价(元)
Type	No.				
WEJES	25A	34	25.4	2.8	请询价 前-3
	32A	42.7	31.8	2.8	

型式		(D)	L	T	单价(元)
Type	No.				
WEJELS	15A	21.7	38.1	2.1	请询价 3种方法 前-3
	20A	27.2	38.1	2.1	
	25A	34	38.1	2.8	
	32A	42.7	47.6	2.8	

型式		(D)	A	T	单价(元)
Type	No.				
WEJTS	15A	21.7	25.4	2.1	请询价 3种方法 前-3
	20A	27.2	28.6	2.1	
	25A	34	38.1	2.8	
	32A	42.7	47.6	2.8	

型式		(D)	L	T	单价(元)
Type	No.				
WEJCS	15A	21.7	25.4	2.1	请询价 3种方法 前-3
	20A	27.2	25.4	2.1	
	25A	34	38.1	2.8	
	32A	42.7	38.1	2.8	

Order 订货范例 **型式** WEJES25A

Delivery 交货期 **9** 天发货
上海·广州发货