

# パイプスタンド -止めねじタイプ- 管型支座 -止動螺絲型-

■特长: 可用作操作面板或盒子等的台架。可自由指定全长的管型支座。

CAD数据文件名: 29\_Posts

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **型式(①Type · ②公称尺寸)** - **③L**  
**PSEW50** - **600**

**标准加工品**

Type				M材质		S表面处理	A附件
圆法兰型 组件		两面切割法兰型 组件		管材	支架		
双支架 PSEW	单支架 PSE	双支架 WPSEW	单支架 WPSE	STKM13A	SS400	铬酸盐光泽处理 无电解镀锌	止动螺丝
PSEWM	PSEM	WPSEWM	WPSEM	STKM13A	SS400		
PSEWS	PSES	-	-	SUS304	SUS304		

\* 本产品为组件, L尺寸公差约为±2mm。

■圆法兰型

型式	①TYPE	②公称尺寸	D	③L指定 单位1mm	t	D1	D2	A	T	H	M (粗牙螺紋)	l1	l2	l3	P.C.D.
(双支架) PSEW PSEWM	(单支架) PSE PSEM	30	30.0 ±0.40	200~800	4.0	30.5	42.7	90	10	50	M6	25	15	15	70
		40	40.0 ±0.40	200~800	4.0	40.5	54.0	100	10	60	M6	25	25	15	80
		50	50.8 ±0.41	200~1000	4.0	51.5	65.0	110	10	75	M6	30	30	15	90
		60	60.5 ±0.49	200~1000	4.0	61.0	76.3	120	12	90	M8	35	40	20	100
		70	70.0 ±0.56	300~1000	6.0	70.5	89.1	130	12	105	M8	40	45	20	110
		82.6	±0.66	300~1000	6.0	83.5	101.6	140	12	120	M8	40	60	20	120
(双支架) PSEWS	(单支架) PSES	100	101.6 ±0.80	350~1000	6.0	102.6	120.0	160	12	150	M8	40	90	20	140
		30	32.0 ±0.32	200~800	3.0	32.5	42.7	90	10	50	M6	25	15	15	70
		40	42.7 ±0.43	200~800	3.0	43.0	50.8	100	10	60	M6	25	25	15	80
		50	50.8 ±0.51	200~1000	3.0	51.5	60.5	110	10	75	M6	30	30	15	90
		60	60.5 ±0.61	200~1000	3.0	61.0	76.3	120	12	90	M8	35	40	20	100
		70	76.3 ±0.77	300~1000	3.0	77.0	89.1	130	12	105	M8	40	45	20	110
80	89.1 ±0.90	300~1000	3.0	90.0	101.6	140	12	120	M8	40	60	20	120		
100	101.6 ±1.02	350~1000	3.0	102.5	114.3	160	12	150	M8	40	90	20	140		

■两面切割法兰型

型式	①TYPE	②公称尺寸	D	③L指定 单位1mm	t	D1	D2	A	T	H	M (粗牙螺紋)	l1	l2	l3	W	W1	Z
(双支架) WPSEW WPSEWM	(单支架) WPSE WPSEM	30	30.0 ±0.40	200~800	4.0	30.5	42.7	90	10	50	M6	25	15	15	56	34	56
		40	40.0 ±0.40	200~800	4.0	40.5	54.0	100	10	60	M6	25	25	15	64	44	62
		50	50.8 ±0.41	200~1000	4.0	51.5	65.0	110	10	75	M6	30	30	15	74	50	74
		60	60.5 ±0.49	200~1000	4.0	61.0	76.3	120	12	90	M8	35	40	20	90	70	76
		70	70.0 ±0.56	300~1000	6.0	70.5	89.1	130	12	105	M8	40	45	20	100	80	80
		82.6	±0.66	300~1000	6.0	83.5	101.6	140	12	120	M8	40	60	20	110	90	86
100	101.6 ±0.80	350~1000	6.0	102.6	120.0	160	12	150	M8	40	90	20	130	110	94		

Delivery 交货期 **11** 天发货  
 上海 · 广州 发货

数量分类 标准订购 特殊订购  
 小单 大单  
 数量 1~20 21~  
 交货期 通常 另行报价  
 \* 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P77

请询价 下述2种方法 P81

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下  
<http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687  
 不明之处, 请致电: 021-6710-8701

# パイプスタンド -管用おねじ- 管型支座 -管用外螺紋型-

■特长: 如果与P.1491的旋转接头配套使用, 就可以自由改变操作面板或盒子等的朝向。

CAD数据文件名: 29\_Posts

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 **型式(①Type · ②公称尺寸)** - **③L**  
**PSEG42** - **600**

**标准加工品**

Type				M材质		S表面处理	A附件
圆法兰型		两面切割法兰型		管材	支架		
PSEG	WPSEG	STKM13A	SS400	无电解镀锌	止动螺丝		
PSEGS	-	SUS304	SUS304				

\* 本产品为组件, L尺寸公差约为±2mm。  
 \* 管用平行外螺紋为JIS B 0202的B级。

■圆法兰型

型式	①TYPE	②公称尺寸	D	③L指定 单位1mm	G(PF) 公称螺紋 螺紋外径	F	B	t1	t	D1	D2	A	T	H	M	l1	l2	l3	P.C.D.	
PSEG	PSEG	28	40.0 ±0.40	200~800	G1	33.25	26	23	3.6	7.0	40.5	54	100	10	60	M6	25	25	15	80
		36	50.8 ±0.41	200~1000	G1 1/4	41.91	29	26	3.6	8.0	51.5	65	110	10	75	M6	30	30	15	90
		42	50.8 ±0.41	200~1000	G1 1/2	47.80	29	26	3.5	5.0	51.5	65	110	10	75	M6	30	30	15	90
		54	60.5 ±0.49	200~1000	G2	59.61	30	27	3.6	4.0	61.0	76.3	120	12	90	M8	35	40	20	100
		70	76.3 ±0.56	300~1000	G2 1/2	75.18	35	32	4.9	5.5	77.0	89.1	130	12	105	M8	40	45	20	110
		82	89.1 ±0.90	300~1000	G3	87.88	40	37	6.3	7.0	90.0	101.6	140	12	120	M8	40	60	20	120
PSEGS	PSEGS	92	101.6 ±1.02	300~1000	G3 1/2	100.33	40	37	5.3	6.0	102.0	120	160	12	150	M8	40	90	20	140
		42	50.8 ±0.41	200~1000	G1 1/2	47.80	29	26	3.5	5.0	51.5	65	110	10	75	M6	30	30	15	90
		54	60.5 ±0.49	200~1000	G2	59.61	30	27	4.4	4.9	61.0	76.3	120	12	90	M8	35	40	20	100

■两面切割法兰型

型式	①TYPE	②公称尺寸	D	③L指定 单位1mm	G(PF) 公称螺紋 螺紋外径	F	B	t1	t	D1	D2	A	T	H	M	l1	l2	l3	W	W1	Z	
WPSEG	WPSEG	28	40.0 ±0.40	200~800	G1	33.25	26	23	3.6	7.0	40.5	54	100	10	60	M6	25	25	15	64	44	62
		36	50.8 ±0.41	200~1000	G1 1/4	41.91	29	26	3.6	8.0	51.5	65	110	10	75	M6	30	30	15	74	50	74
		42	50.8 ±0.41	200~1000	G1 1/2	47.80	29	26	3.5	5.0	51.5	65	110	10	75	M6	30	30	15	74	50	74
		54	60.5 ±0.49	200~1000	G2	59.61	30	27	3.6	4.0	61.0	76.3	120	12	90	M8	35	40	20	90	70	76
		70	76.3 ±0.56	300~1000	G2 1/2	75.18	35	32	4.9	5.5	77.0	89.1	130	12	105	M8	40	45	20	100	80	80
		82	89.1 ±0.90	300~1000	G3	87.88	40	37	6.3	7.0	90.0	101.6	140	12	120	M8	40	60	20	110	90	86
92	101.6 ±1.02	300~1000	G3 1/2	100.33	40	37	5.3	6.0	102.0	120	160	12	150	M8	40	90	20	130	110	94		

Delivery 交货期 **11** 天发货  
 上海 · 广州 发货

数量分类 标准订购 特殊订购  
 小单 大单  
 数量 1~20 21~  
 交货期 通常 另行报价  
 \* 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P77

请询价 下述2种方法 P81

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下  
<http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687  
 不明之处, 请致电: 021-6710-8701