

## 电缆品质保证体制

MISUMI从电缆的加工到发货,都遵守以下品质保证体制进行作业,因此请放心订购。  
以下品质保证体制仅限在中国国内的加工・制作。该体制不适用于海外生产的产品,敬请谅解。

## 发货前检查时

- ① 使用专用测试器进行以下检查。
  - 导通检查(也包括接线确认)
  - 绝缘电阻试验
  - 耐电压试验
- ② 一边参阅作业手册和图纸,一边严格进行外观检查(也包括确认全长)。

## 分类

## 技术资料

## 选型指南

高速运动电源  
电缆高速运动信号  
电缆高速运动多用  
途电缆低速运动电源  
电缆低速运动信号  
电缆低速运动多用  
途电缆

## 耐油电源电缆

## 耐油信号电缆

耐油多用途  
电缆

## 通用电源电缆

## 通用信号电缆

通用多用途  
电缆

## 通用单芯电线

海外规格单芯  
电线

## CC Link电缆

Device-Net  
电缆

## 同轴电缆

## 扁平电缆

## 卷线

## 融着加工电缆

## 技术资料

## 发货时

- ① 产品采用细心的包装,防止运输中受损。
- ② 根据工序管理表,进行发货数量的最终检查。

电缆的加工是在完善的品质保证体制下进行的,但万一发生不合格时,请联系离您最近的市场营销中心。我们将确认不合格内容,立即制作替代品并发货。

- (注)
- 请务必确认保修规定(▶0091页)。
  - 进行不合格品的相关联系时,请务必通过记载不合格内容的书面文件进行。
  - 请务必返还不合格品。交付替代品后也可以返还。返还地点将随时与您联系。
  - 替代品的交货期基本上采取紧急对应,根据零部件的采购状况等,有时可能无法立即发货。敬请谅解。
  - 如遇零部件难以采购等情况,无法立即进行替代品发货时,有时还将提供维修服务。

## 发生不合格品时的联系对象

请联系市场营销中心。  
TEL:021-6710-8701  
FAX:021-6710-8687

## 关于发货品的随附资料

MISUMI电缆在发货时随附以下资料。

产品质检合格证明书

MiSUMI			合格证	
品名	MASWG-BP3KK-0.75-2-10			
导通	✓	⊕	检验合格章 <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>MISUMI</b>  <b>电缆加工中心</b>              2011年11月1日  <b>合格专用章</b></p> </div>	
耐电压	✓	⊕		
绝缘电阻	✓	⊕		
外观	✓	⊕		
长度	✓	⊕		

证明交货的产品通过了一系列的检查

index

产品目录

交易指南

电缆

圆形连接器  
(线束)矩形连接器  
(线束)

尼龙连接器

机器设备线束

端子台

压接端子

固定部件·  
铁氧体磁环软管·线槽·  
保护管

LAN线缆

测量通信线束

AC电源线·  
接插件

电源排插

配线工具

开关按钮·  
蜂鸣器开关电源·  
保险丝

AC/DC风扇

多层信号灯·  
旋转报警灯

变压器

键盘·鼠标

显示器·  
显示器支架

箱体

技术资料

索引

2012.02

2012.10